

Garant GRIDLINE

Horná skrinka so zásuvkou, Celoplechové krídlové dvere, 26×16G, Výška: 750mm**ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	940071 750
GTIN	4062406067670
Trieda položky	9GI

Popis**Prevedenie:**

Osadená skrinka 30 × 20 G, so zásuvkami 26 × 16 G. Montáž políc v rastru 25 mm. Krídlové dvere sú zvnútra vystužené a uzamykateľné vďaka 2-zložkovej posuvnej rukoväti Haptoprene® s cylindrickým zámkom. **Vyrovňovací podstavec** pre základné skrinky so 4 samostatne nastaviteľnými nožičkami na vyrovnanie nerovností podlahy. Posuvná rukoväť v hornej polovici dvierok pre základnú skrinku, v spodnej polovici dvierok pre hornú skrinku. Výška čela zásuvky 125 mm.

Rozsah balenia:

Skrinka aj s policami a zásuvkami.

Povrchová úprava farby:

Korpus a korpus zásuviek v svetlosivej farbe RAL 7035, dvere čelá zásuviek v antracitovej farbe RAL 7016, **prášková povrchová úprava.**

Upozornenie:

Police a príslušenstvo k skrinkám GridLine nájdete pod č. 940501 – 940710 a v skupine 95. Podľa TÜV GS certifikácia sú všetky skrinky bezpodmienečne zabezpečené proti preklopeniu.

Technický opis

Počet políc	1
Nosnosť police/maximálne plošne rozložené zaťaženie prierečinka (na kov)	100 kg
Zásuvka/výsuvná polica nosnosť	75 kg
Polohovanie rukoväti	dole
Hmotnosť	43 kg
Úžitková výška	595 mm
Zásuvkový výsuv (čiastočný/plný výsuv)	100 %
Počet zásuviek	1
Predné strany skriniek	Celoplechové krídlové dvierka
ComfortClose	nie
Šírka	750 mm
Hĺbka	500 mm
Výška	750 mm
Uzamykací systém elektronický - prestaviteľný	áno
Zásuvky Úžitková hĺbka	400 mm
Šírka v G	30
Zásuvky Úžitková hĺbka v G	16
Hĺbka v G	20
Zásuvky Úžitková šírka v G	26
Zásuvky Úžitková šírka	650 mm
Zásuvka Úžitková plocha v G	26×16
Hrúbka materiálu	0,9 mm
Nosnosť skriňového puzdra vnútri	1000 kg
Uhol otvárania dvier	250 Stupeň
Prestavenie výšky v mriežke	25 mm
Cylindrický zámok	modulárna zásuvka
Voľba farieb	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Zásuvky Úžitková šírka x úžitková hĺbka v G	26×16G

Skrinka Konštrukcia	Horná skrinka
Druh produktu	Skriňa s policami

Príslušenstvo

Zásuvka pre skrine s krídlovými dverami,Šírka 30G Výška čela zásuvky 150	940641 150
Zásuvka pre skrine s krídlovými dverami,Šírka 30G Výška čela zásuvky 100	940641 100
Pevná úchytka pre GridLine Typ GP11	914226 GP11
Súprava osvetlenia Basic pre skrine GridLine,Krídlové dvere pre výšku skrine 750/800	940501 750/800
Súprava protišmykových rohoží do zásuviek,5-dielne Rozmer v G 26X16	951885 26X16
Súprava osvetlenia Extended pre skrine GridLine sKrídlové dvere, šírka 30G pre výšku skrine 750/800	940510 750/800
Zásuvky Comfort Close systém tlmenia zásuvu Nosnosť zásuvky 75	950180 75
Rohož z ryhovanej gumy do zásuviek Rozmer v G 26X16	951910 26X16
Zásuvka pre skrine s krídlovými dverami,Šírka 30G Výška čela zásuvky 125	940641 125
Rohož do zásuviek Rozmer v G 26X16	951830 26X16
Polica s drážkami Pre šírku skriň / oddielov v G 30	940552 30
Polica Pre šírku skriň / oddielov v G 30	940550 30
Zásuvka pre skrine s krídlovými dverami,Šírka 30G Výška čela zásuvky 300	940641 300
Šikmá polica Pre šírku skriň / oddielov v G 30	940560 30
Súprava policových držiakov pre skrine GridLine20-dielne Typ F	940559 F
Zásuvka pre skrine s krídlovými dverami,Šírka 30G Výška čela zásuvky 200	940641 200
Polica200 kg Pre šírku skriň / oddielov v G 30	940590 30

Zásuvka pre skrine s krídlovými dverami,Šírka 30G Výška
čela zásuvky 75

940641 75