

Garant GRIDLINE

Zásuvka pre veľkopriestorové/velkozážovové skrine a skrine s krídlými dverami Šírka 30G, 26×24G, Výška čela zásuvky: 125mm**ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

| | |
|------------------|---------------|
| Číslo objednávky | 942570 125 |
| GTIN | 4062406067755 |
| Trieda položky | 9GI |

Popis**Prevedenie:**

Zásuvky na inštaláciu do veľkokapacitných a ťažkých skriniek GridLine **s krídlými dverami**. Hliníkové úchytkové lišty s vymeniteľnými a prepisovateľnými popisovacími pásikmi. Nový koncept zásuviek na optimálne vybavenie s organizérmi.

Vhodné pre:

Skrinky č. 941001 – 941033, č. 942301 – 942323, č. 942701 – 942723, č. 942802 – 942824.

Povrchová úprava farby:

Korpus zásuviek v svetlosivej farbe RAL 7035, čelá zásuviek v antracitovej farbe RAL 7016, **s práškovou povrchovou úpravou. Korpus zásuvky nie je možné konfigurovať, vždy v svetlosivej farbe RAL 7035.**

Upozornenie:

Veľkosť 30 a veľkosť 40 sú vhodné pre skrine so šírkou 60G a 80G, pretože majú 2 priehradky. Zásuvky nie sú vhodné pre skrinky s posuvnými dverami.

Technický opis

| | |
|--------------------|--------|
| Úžitková výška | 100 mm |
| Hmotnosť | 8 kg |
| Úžitková šírka v G | 26 |
| Úžitková hĺbka v G | 24 |
| Úžitková šírka | 650 mm |

| | |
|---|--|
| Úžitková hĺbka | 600 mm |
| Hrúbka materiálu | 0,9 mm |
| Zásuvka/výsuvná polica nosnosť | 75 kg |
| Zásuvkový výsuv (čiastočný/plný výsuv) | 100 % |
| Voľba farieb | RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003 |
| Zásuvky Úžitková šírka x úžitková hĺbka v G | 26x24G |
| Druh produktu | Zásuvka |

Príslušenstvo

| | |
|---|--------------|
| Súprava protišmykových rohoží do zásuviek,5-dielne Rozmer v G 26X24 | 951885 26X24 |
| Rohož z ryhovanej gummy do zásuviek Rozmer v G 26X24 | 951910 26X24 |
| Rohož do zásuviek Rozmer v G 26X24 | 951830 26X24 |