

Garant GRIDLINE

**Zásuvka pre veľkopriestorové/velkozávažové skrine a skrine s krídlými dverami Šírka 30G, 26×24G, Výška čela zásuvky: 100mm****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	942570 100
GTIN	4062406067748
Trieda položky	9GI

**Popis****Prevedenie:**

Zásuvky na inštaláciu do veľkokapacitných a ťažkých skriniek GridLine **s krídlými dverami**. Hliníkové úchytkové lišty s vymeniteľnými a prepisovateľnými popisovacími pásikmi. Nový koncept zásuviek na optimálne vybavenie s organizérmi.

**Vhodné pre:**

Skrinky č. 941001 – 941033, č. 942301 – 942323, č. 942701 – 942723, č. 942802 – 942824.

**Povrchová úprava farby:**

Korpus zásuviek v svetlosivej farbe RAL 7035, čelá zásuviek v antracitovej farbe RAL 7016, **s práškovou povrchovou úpravou. Korpus zásuvky nie je možné konfigurovať, vždy v svetlosivej farbe RAL 7035.**

**Upozornenie:**

Veľkosť 30 a veľkosť 40 sú vhodné pre skrine so šírkou 60G a 80G, pretože majú 2 priehradky. Zásuvky nie sú vhodné pre skrinky s posuvnými dverami.

**Technický opis**

Hmotnosť	7 kg
Úžitková výška	75 mm
Úžitková šírka v G	26
Úžitková hĺbka v G	24
Úžitková šírka	650 mm

Úžitková hĺbka	600 mm
Hrúbka materiálu	0,9 mm
Zásuvka/výsuvná polica nosnosť	75 kg
Zásuvkový výsuv (čiastočný/plný výsuv)	100 %
Voľba farieb	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Zásuvky Úžitková šírka x úžitková hĺbka v G	26x24G
Druh produktu	Zásuvka

## Príslušenstvo

Rohož do zásuviek Rozmer v G 26X24	951830 26X24
Rohož z ryhovanej gumy do zásuviek Rozmer v G 26X24	951910 26X24
Súprava protišmykových rohoží do zásuviek,5-dielne Rozmer v G 26X24	951885 26X24