


Garant GRIDLINE

Zásuvka pre veľkopriestorové/veľkozážazové skrine a skrine s krídlovými dverami Šírka 40G, 36×24G, Výška čela zásuvky: 125mm**ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	942573 125
GTIN	4062406067823
Trieda položky	9GI

Popis**Prevedenie:**

Zásuvky na inštaláciu do veľkokapacitných a ťažkých skriniek GridLine **s krídlovými dverami**. Hliníkové úchytkové lišty s vymeniteľnými a prepisovateľnými popisovacími pásikmi. Nový koncept zásuviek na optimálne vybavenie s organizérmi.

Vhodné pre:

Skrinky č. 941001 – 941033, č. 942301 – 942323, č. 942701 – 942723, č. 942802 – 942824.

Povrchová úprava farby:

Korpus zásuviek v svetlosivej farbe RAL 7035, čelá zásuviek v antracitovej farbe RAL 7016, **s práškovou povrchovou úpravou. Korpus zásuvky nie je možné konfigurovať, vždy v svetlosivej farbe RAL 7035.**

Upozornenie:

Veľkosť 30 a veľkosť 40 sú vhodné pre skrine so šírkou 60G a 80G, pretože majú 2 priehradky. Zásuvky nie sú vhodné pre skrinky s posuvnými dverami.

Technický opis

Hmotnosť	8 kg
Úžitková výška	100 mm
Úžitková šírka v G	36
Úžitková hĺbka v G	24
Úžitková hĺbka	600 mm
Úžitková šírka	900 mm

Hrúbka materiálu	0,9 mm
Zásuvka/výsuvná polica nosnosť	75 kg
Zásuvkový výsuv (čiastočný/plný výsuv)	100 %
Voľba farieb	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Zásuvky Úžitková šírka x úžitková hĺbka v G	36x24G
Druh produktu	Zásuvka

Príslušenstvo

Rohož z ryhovanej gummy do zásuviek Rozmer v G 36X24	951910 36X24
Súprava protišmykových rohoží do zásuviek,5-dielne Rozmer v G 36X24	951885 36X24
Rohož do zásuviek Rozmer v G 36X24	951830 36X24