

Garant GRIDLINE

Základná skriňa s Krídlové dvere s priezorom, Výška: 750mm**ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	940083 750
GTIN	4062406068073
Trieda položky	9GI

Popis**Prevedenie:**

Osadená skrinka 40 × 20 G. Montáž políc v rasti 25 mm. Krídlové dvere sú zvnútra vystužené a uzamykateľné vďaka 2-zložkovej posuvnej rukoväti Haptoprene® s cylindrickým zámkom.

Vyrovňovací podstavec pre základné skrinky so 4 samostatne nastaviteľnými nožičkami na vyrovnanie nerovností podlahy. Posuvná rukoväť v hornej polovici dvierok pre základnú skrinku, v spodnej polovici dvierok pre hornú skrinku.

Rozsah balenia:

Skrinka aj s policami.

Povrchová úprava farby:

Korpus svetlosivá RAL 7035 s **práškovým nástrekom**.

Dvere, antracitová farba RAL 7016, **prášková povrchová úprava**.

Upozornenie:

Police a príslušenstvo k skrinkám GridLine nájdete pod č. 940501 – 940710 a v skupine 95.

Podľa TÜV GS certifikácia sú všetky skrinky bezpodmienečne zabezpečené proti preklopeniu.

Technický opis

ComfortClose	nie
Hĺbka	500 mm

Nosnosť police/maximálne plošne rozložené zaťaženie priečinka (na kov)	100 kg
Predné strany skriniek	Krídlové dverka s priezorom
Úžitková výška	595 mm
Polohovanie rukoväti	hore
Uzamykací systém elektronický - prestaviteľný	áno
Počet políc	1
Výška	750 mm
Šírka	1000 mm
Hmotnosť	45 kg
Hĺbka v G	20
Šírka v G	40
Hrúbka materiálu	0,9 mm
Nosnosť skriňového puzdra vnútri	1000 kg
Uhol otvárania dver	250 Stupeň
Prestavenie výšky v mriežke	25 mm
Cylindrický zámok	modulárna zásuvka
Voľba farieb	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Skrinka Konštrukcia	Základná skriňa
Druh produktu	Skriňa s policami

Príslušenstvo

Súprava policových držiakov pre skrine GridLine20-dielne Typ F	940559 F
Polica 200 kg Pre šírku skriň / oddielov v G 40	940590 40
Súprava osvetlenia Basic pre skrine GridLine, Krídlové dvere pre výšku skrine 750/800	940501 750/800
Polica Pre šírku skriň / oddielov v G 40	940550 40

Odkladacia doska z vrstveného dreva Rozmer v G 40X20	951985 40X20
Súprava osvetlenia Extended pre skrine GridLine sKřídlové dvere, šírka 40G pre výšku skrine 750/800	940511 750/800
Pevná úchytka pre GridLine Typ GP11	914226 GP11
Sokel s odoberateľným krytom, hĺbka 20G, Výška 150 mm Šírka pláštá v G 40	958146 40
Odkladacia doska z bambusu Rozmer v G 40X20	951980 40X20
Polica s drážkami Pre šírku skříň / oddielov v G 40	940552 40
Šikmá polica Pre šírku skříň / oddielov v G 40	940560 40