

Garant GRIDLINE

Základná skriňa s Krídlové dvere s priezorom, Výška: 1000mm**ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	940083 1000
GTIN	4062406068103
Trieda položky	9GI

Popis**Prevedenie:**

Osadená skrinka 40 × 20 G. Montáž polic v rasti 25 mm. Krídlové dvere sú zvnútra vystužené a uzamykateľné vďaka 2-zložkovej posuvnej rukoväti Haptoprene® s cylindrickým zámkom.

Vyrovnávací podstavec pre základné skrinky so 4 samostatne nastaviteľnými nožičkami na vyrovnanie nerovností podlahy. Posuvná rukoväť v hornej polovici dvierok pre základnú skrinku, v spodnej polovici dvierok pre hornú skrinku.

Rozsah balenia:

Skrinka aj s policami.

Povrchová úprava farby:

Korpus svetlosivá RAL 7035 s **práškovým nástrekom**.

Dvere, antracitová farba RAL 7016, **prášková povrchová úprava**.

Upozornenie:

Police a príslušenstvo k skrinkám GridLine nájdete pod č. 940501 – 940710 a v skupine 95.

Podľa TÜV GS certifikácia sú všetky skrinky bezpodmienečne zabezpečené proti preklopeniu.

Technický opis

ComfortClose	nie
Uzamykací systém elektronický - prestaviteľný	áno

Predné strany skriniek	Krídlové dvierka s priezorom
Hmotnosť	56 kg
Počet políc	2
Polohovanie rukoväti	hore
Výška	1000 mm
Nosnosť police/maximálne plošne rozložené zaťaženie priečinka (na kov)	100 kg
Hĺbka	500 mm
Úžitková výška	845 mm
Šírka	1000 mm
Hĺbka v G	20
Šírka v G	40
Hrúbka materiálu	0,9 mm
Nosnosť skriňového puzdra vnútri	1000 kg
Uhol otvárania dvier	250 Stupeň
Prestavenie výšky v mriežke	25 mm
Cylindrický zámok	modulárna zásuvka
Voľba farieb	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Skrinka Konštrukcia	Základná skriňa
Druh produktu	Skríňa s policami

Príslušenstvo

Súprava policových držiakov pre skrine GridLine20-dielne Typ F	940559 F
Polica Pre šírku skriň / oddielov v G 40	940550 40
Odkladacia doska z bambusu Rozmer v G 40X20	951980 40X20
Šikmá polica Pre šírku skriň / oddielov v G 40	940560 40
Pevná úchytka pre GridLine Typ GP11	914226 GP11

Polica s drážkami Pre šírku skriň / oddielov v G 40	940552 40
Polica 200 kg Pre šírku skriň / oddielov v G 40	940590 40
Súprava osvetlenia Extended pre skrine GridLine s kridlové dvere, šírka 40G pre výšku skrine 1000/1250	940511 1000/1250
Súprava osvetlenia Basic pre skrine GridLine, kridlové dvere pre výšku skrine 900/1000	940501 900/1000
Odkladacia doska z vrstveného dreva Rozmer v G 40X20	951985 40X20
Sokel s odoberateľným krytom, hĺbka 20G, výška 150 mm Šírka plášte v G 40	958146 40