

Garant GRIDLINE

**Horná skrinka s Krídlové dvere s priezorom, Výška: 500mm****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	940093 500
GTIN	4062406068172
Trieda položky	9GI

**Popis****Prevedenie:**

Osadená skrinka 40 × 20 G. Montáž políc v rastri 25 mm. Krídlové dvere sú zvnútra vystužené a uzamykatelné vďaka 2-zložkovej posuvnej rukoväti Haptoprene® s cylindrickým zámkom.

**Vyrovňovací podstavec** pre základné skrinky so 4 samostatne nastaviteľnými nožičkami na vyrovnanie nerovností podlahy. Posuvná rukoväť v hornej polovici dvierok pre základnú skrinku, v spodnej polovici dvierok pre hornú skrinku.

**Rozsah balenia:**

Skrinka aj s policami.

**Povrchová úprava farby:**

Korpus svetlosivá RAL 7035 s **práškovým nástrekom**.

Dvere, antracitová farba RAL 7016, **prášková povrchová úprava**.

**Upozornenie:**

Police a príslušenstvo k skrinkám GridLine nájdete pod č. 940501 – 940710 a v skupine 95.

Podľa TÜV GS certifikácia sú všetky skrinky bezpodmienečne zabezpečené proti preklopeniu.

**Technický opis**

Šírka	1000 mm
Hĺbka	500 mm
Predné strany skriniek	Krídlové dvierka s priezorom
Hmotnosť	32 kg
Počet políc	1

ComfortClose	nie
Polohovanie rukoväti	dole
Úžitková výška	345 mm
Nosnosť police/maximálne plošne rozložené zaťaženie priečinka (na kov)	100 kg
Výška	500 mm
Uzamykací systém elektronický - prestaviteľný	áno
Hĺbka v G	20
Šírka v G	40
Hrúbka materiálu	0,9 mm
Nosnosť skriňového puzdra vnútri	1000 kg
Uhol otvárania dvier	250 Stupeň
Prestavenie výšky v mriežke	25 mm
Cylindrický zámok	modulárna zásuvka
Voľba farieb	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Skrinka Konštrukcia	Horná skrinka
Druh produktu	Skriňa s policami

## Príslušenstvo

Súprava policových držiakov pre skrine GridLine20-dielne Typ F	940559 F
Polica Pre šírku skriň / oddielov v G 40	940550 40
Polica s drážkami Pre šírku skriň / oddielov v G 40	940552 40
Pevná úchytka pre GridLine Typ GP11	914226 GP11
Polica200 kg Pre šírku skriň / oddielov v G 40	940590 40
Šikmá polica Pre šírku skriň / oddielov v G 40	940560 40