

Garant GRIDLINE

Zásuvka pre skrine s krídlóvými dverami, Šírka 30G, 26×16G, Výška čela zásuvky: 75mm**ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

| | |
|------------------|---------------|
| Číslo objednávky | 940641 75 |
| GTIN | 4062406068257 |
| Trieda položky | 9GI |

Popis**Prevedenie:**

Zásuvky na montáž do skriniek GridLine. Hliníkové úchytkové lišty s vymeniteľnými a prepisovateľnými popisovacími pásikmi. Nový koncept zásuviek na optimálne vybavenie s organizérmi.

Vhodné pre:

Skrinky č. 940001 – 940103, č. 940111 – 940113, č. 940801 – 940843.

Povrchová úprava farby:

Korpus zásuviek v svetlosivej farbe RAL 7035, čelá zásuviek v antracitovej farbe RAL 7016, s **práškovou povrchovou úpravou. Korpus zásuvky nie je možné konfigurovať, vždy v svetlosivej farbe RAL 7035.**

Upozornenie:

Zásuvky nie sú vhodné na montáž do skriniek s posuvnými dverami.

Technický opis

| | |
|--------------------------------|-------------------|
| Úžitková výška | 50 mm |
| Úžitková šírka v G | 26 |
| Hmotnosť | 9 kg |
| Úžitková hĺbka v G | 16 |
| Zásuvka/výsuvná polica nosnosť | 75 kg |
| Rozsah použitia | Skrina s policami |
| Úžitková šírka | 650 mm |

| | |
|---|--|
| Úžitková hĺbka | 400 mm |
| so zásuvkami, jednotlivé odblokovanie | nie |
| Hrúbka materiálu | 0,9 mm |
| Zásuvkový výsuv (čiastočný/plný výsuv) | 100 % |
| Voľba farieb | RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003 |
| Zásuvky Úžitková šírka x úžitková hĺbka v G | 26x16G |
| Druh produktu | Zásuvka |

Príslušenstvo

| | |
|---|--------------|
| Rohož z ryhovanej gummy do zásuviek Rozmer v G 26X16 | 951910 26X16 |
| Zásuvky Comfort Close systém tlmenia zásuvu Nosnosť zásuvky 75 | 950180 75 |
| Rohož do zásuviek Rozmer v G 26X16 | 951830 26X16 |
| Súprava protišmykových rohoží do zásuviek,5-dielne Rozmer v G 26X16 | 951885 26X16 |