


Garant GRIDLINE

**Zásuvka pre skrine s krídlóvými dverami, Šírka 40G, 36×16G, Výška čela zásuvky: 300mm****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	940642 300
GTIN	4062406068370
Trieda položky	9GI

**Popis****Prevedenie:**

Zásuvky na montáž do skriniek GridLine. Hliníkové úchytkové lišty s vymeniteľnými a prepisovateľnými popisovacími pásikmi. Nový koncept zásuviek na optimálne vybavenie s organizérmí.

**Vhodné pre:**

Skrinky č. 940001 – 940103, č. 940111 – 940113, č. 940801 – 940843.

**Povrchová úprava farby:**

Korpus zásuviek v svetlosivej farbe RAL 7035, čelá zásuviek v antracitovej farbe RAL 7016, s **práškovou povrchovou úpravou. Korpus zásuvky nie je možné konfigurovať, vždy v svetlosivej farbe RAL 7035.**

**Upozornenie:**

Zásuvky nie sú vhodné na montáž do skriniek s posuvnými dverami.

**Technický opis**

Úžitková hĺbka v G	16
Hmotnosť	22 kg
Úžitková šírka v G	36
Zásuvka/výsuvná polica nosnosť	75 kg
Úžitková výška	275 mm
Rozsah použitia	Skrina s policami
Úžitková šírka	900 mm

Úžitková hĺbka	400 mm
so zásuvkami, jednotlivé odblokovanie	nie
Hrúbka materiálu	0,9 mm
Zásuvkový výsuv (čiastočný/plný výsuv)	100 %
Voľba farieb	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Zásuvky Úžitková šírka x úžitková hĺbka v G	36x16G
Druh produktu	Zásuvka

## Príslušenstvo

Súprava protišmykových rohoží do zásuviek,5-dielne Rozmer v G 36X16	951885 36X16
Rohož do zásuviek Rozmer v G 36X16	951830 36X16
Rohož z ryhovanej gumy do zásuviek Rozmer v G 36X16	951910 36X16
Zásuvky Comfort Close systém tlmenia zásuvu Nosnosť zásuvky 75	950180 75