

Garant GRIDLINE

Základná skriňa s Rolety, Výška: 2000mm**ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	940849 2000
GTIN	4062406068509
Trieda položky	9GI

Popis**Prevedenie:**

Skrinka bez zásuviek 40 × 20 G. Vhodné zásuvky: 36 × 14 G (vyžaduje sa samostatná objednávka)
Montáž políc v rasti 25 mm. Dvere sú zosilnené zvnútra a dajú sa zamknúť pomocou 2-zložkovej rukoväti Haptoprene® s cylindrickou zámkom. Vyrovnávací podstavec s nastaviteľnými nožičkami na vyrovnanie nerovností podlahy.

Povrchová úprava farby:

Korpus v svetlosivej farbe RAL 7035, dvere v antracitovej farbe RAL 7016, **prášková povrchová úprava.**

Rolety z eloxovaných hliníkových profilov, bez možnosti farebnej konfigurácie.

Upozornenie:

Police a príslušenstvo k skrinkám GridLine nájdete pod č. 940501 – 940710 a v skupine 95.
Podľa TÜV GS certifikácia sú všetky skrinky bezpodmienečne zabezpečené proti preklopeniu.

Technický opis

Hĺbka v G	20
Hĺbka	500 mm
Hmotnosť	81 kg

Šírka	1000 mm
Polohovanie rukoväti	stred
Predné strany skriniek	Rolety
ComfortClose	nie
Úžitková výška	1845 mm
Šírka v G	40
Uzamykací systém elektronický - prestaviteľný	áno
Výška	2000 mm
Skrinka Konštrukcia	Základná skrina
Prevedenie	na individuálne osadenie
Hrúbka materiálu	0,9 mm
Nosnosť skriňového puzdra vnútri	1000
Prestavenie výšky v mriežke	25
Cylindrický zámok	modulárna zásuvka
Voľba farieb	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Druh produktu	Skríňa s policami

Príslušenstvo

Polica 200 kg Pre šírku skríň / oddielov v G 40	940590 40
Šikmá polica Pre šírku skríň / oddielov v G 40	940560 40
Polica Pre šírku skríň / oddielov v G 40	940550 40
Polica s drážkami Pre šírku skríň / oddielov v G 40	940552 40