

Garant**Záhlbník 180 °, stopka Weldon, Ø zahĺbenia D: 10mm****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	217160 10
GTIN	4045197707345
Trieda položky	210

Popis**Norma:**

DIN 974-1 Reihe 1 (für Zylinderkopf-DIN-Schrauben).

Upozornenie:

Odporúčané otočné rezné platničky majú polomer zaoblenia rohu 0,4 mm. Pri použití doštičiek s odlišným polomerom zaoblenia rohu sa nedosiahne rozmer $\varnothing d_{\min}$ (pozri tabuľku)! Použite momentový skrutkovac GARANT TQ c. **211750 vel. 1,2** s cepelou c. **674252 vel. 8IP**.

Technický opis

Dĺžka výčnelku L_1	15 mm
pre DIN skrutky s valcovou hlavou	M5
Skrutka pre vymeniteľné doštičky	219795 1 (8IP; 1,2 Nm)
\varnothing stopky D_s h6	12 mm
\varnothing zahĺbenia D	10 mm
minimálny $\varnothing D_{\min}$	4 mm
Počet rezných hrán Z	1
vhodná otočná rezná platnička	260142
Celková dĺžka L_{celk}	85 mm
Prevedenie stopky	stopka Weldon
Vnútorne chladenie	áno
Výmena nástrojov	PowerCard

Uhol klesania	180 Stupeň
Druh produktu	Záhlbník

Príslušenstvo

Upínacia skrutka Typ 1	219795 1
Momentový skrutkovač, pevne nastavený nastavený uťahovací moment 1,2	211750 1,2