


Garant**Regálová skriňa bez dverí, Výška: 1000mm****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	944009 1000
GTIN	4062406068530
Trieda položky	9GI

Popis**Prevedenie:**

Možnosť upevnenia políc v rastrí 25 mm.

Osadená regálová skriňa 30 × 11 G.

Osadenie:

Pocet skladovacích skrin: 12 × Č. 963321 Vel. SB6; 12 × Č. 963321 Vel. SB5; 12 × Č. 963321 Vel. SB4

Rozsah balenia:

Skrinka aj s policami a priehľadnými úložnými boxmi.

Povrchová úprava farby:

Korpus v svetlosivej farbe RAL 7035, dvere v antracitovej farbe RAL 7016, **prášková povrchová úprava.**

Upozornenie:

- **Jednotlivé otvorené úložné boxy pozri č. 963321.**
- **Jednotlivé police, pozri č. 944061, 944065.**

Podľa TÜV GS certifikácia sú všetky skrinky bezpodmienečne zabezpečené proti preklopeniu.

Technický opis

Úžitková výška	845 mm
----------------	--------

Výška	1000 mm
Nosnosť police/maximálne plošne rozložené zaťaženie prierečinka (na kov)	80 kg
Šírka	750 mm
Počet políc	4
Hmotnosť	47 kg
Predné strany skriniek	otvorené
Hĺbka	275 mm
Šírka v G	30
Hĺbka v G	11
Hrúbka materiálu	0,9 mm
Nosnosť skriňového puzdra vnútri	500 kg
Prestavenie výšky v mriežke	25 mm
Voľba farieb	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Druh produktu	Regálová skriňa

Príslušenstvo

Polica do regálových skríň, hĺbka 11G pre šírku skrine v G 30	944061 30
Stupňovitá polica do regálových skríň, hĺbka 11G pre šírku skrine v G 30	944065 30
Súprava policových držiakov pre skrine GridLine20-dielne Typ F	940559 F