

Garant GRIDLINE

Základná skriňa so zásuvkou, Celoplechové krídlové dvere, 36×16G, Výška: 1000mm**ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	940101 1000
GTIN	4062406068660
Trieda položky	9GI

Popis**Prevedenie:**

Osadená skrinka 40 × 20 G, so zásuvkami 36 × 16 G.

Montáž políc v rasti 25 mm. Krídlové dvere sú zvnútra vystužené a uzamykateľné vďaka 2-zložkovej posuvnej rukoväti Haptoprene® s cylindrickým zámkom. **Vyrovnávací podstavec** pre základné skrinky so 4 samostatne nastaviteľnými nožičkami na vyrovnanie nerovností podlahy. Posuvná rukoväť v hornej polovici dvierok pre základnú skrinku, v spodnej polovici dvierok pre hornú skrinku.

Výška čela zásuvky 125 mm.

Rozsah balenia:

Skrinka aj s policami a zásuvkami.

Povrchová úprava farby:

Korpus a korpus zásuviek v svetlosivej farbe RAL 7035, dvere čelá zásuviek v antracitovej farbe RAL 7016, **prášková povrchová úprava.**

Upozornenie:

Police a príslušenstvo k skrinkám GridLine nájdete pod č. 940501 – 940710 a v skupine 95. Podľa TÜV GS certifikácia sú všetky skrinky bezpodmienečne zabezpečené proti preklopeniu.

Technický opis

Nosnosť police/maximálne plošne rozložené zaťaženie prierečka (na kov)	100 kg
Zásuvkový výsuv (čiastočný/plný výsuv)	100 %
Počet zásuviek	1
Počet políc	2
Výška	1000 mm
Predné strany skriniek	Celoplechové krídlové dvierka
Polohovanie rukoväti	hore
Zásuvka/výsuvná polica nosnosť	75 kg
ComfortClose	nie
Uzamykací systém elektronický - prestaviteľný	áno
Úžitková výška	845 mm
Šírka	1000 mm
Hmotnosť	64 kg
Hĺbka	500 mm
Zásuvky Úžitková hĺbka v G	16
Hĺbka v G	20
Zásuvky Úžitková šírka	900 mm
Šírka v G	40
Zásuvky Úžitková hĺbka	400 mm
Zásuvky Úžitková šírka v G	36
Zásuvka Úžitková plocha v G	36×16
Hrúbka materiálu	0,9 mm
Nosnosť skriňového puzdra vnútri	1000 kg
Uhol otvárania dvier	250 Stupeň
Prestavenie výšky v mriežke	25 mm
Cylindrický zámok	modulárna zásuvka
Voľba farieb	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Zásuvky Úžitková šírka x úžitková hĺbka v G	36×16G

Skrinka Konštrukcia	Základná skriňa
Druh produktu	Skriňa s policami

Príslušenstvo

Sokel s odoberateľným krytom, hĺbka 20G, Výška 150 mm Šírka pláštá v G 40	958146 40
Rohož z ryhovanej gumy do zásuviek Rozmer v G 36X16	951910 36X16
Súprava protišmykových rohoží do zásuviek, 5-dielne Rozmer v G 36X16	951885 36X16
Polica Pre šírku skríň / oddielov v G 40	940550 40
Rohož do zásuviek Rozmer v G 36X16	951830 36X16
Súprava osvetlenia Extended pre skrine GridLine s křídlové dvere, šírka 40G pre výšku skrine 1000/1250	940511 1000/1250
Zásuvka pre skrine s křídlovými dverami, šírka 40G Výška čela zásuvky 75	940642 75
Zásuvka pre skrine s křídlovými dverami, šírka 40G Výška čela zásuvky 125	940642 125
Súprava osvetlenia Basic pre skrine GridLine, křídlové dvere pre výšku skrine 900/1000	940501 900/1000
Polica s drážkami Pre šírku skříň / oddielov v G 40	940552 40
Zásuvka pre skrine s křídlovými dverami, šírka 40G Výška čela zásuvky 100	940642 100
Súprava policových držiakov pre skrine GridLine 20-dielne Typ F	940559 F
Zásuvky Comfort Close systém tlmenia zásuvu Nosnosť zásuvky 75	950180 75
Odkladacia doska z bambusu Rozmer v G 40X20	951980 40X20
Šikmá polica Pre šírku skříň / oddielov v G 40	940560 40
Zásuvka pre skrine s křídlovými dverami, šírka 40G Výška čela zásuvky 200	940642 200
	940642 150

Zásuvka pre skrine s krídlovými dverami,Šírka 40G Výška
čela zásuvky 150

Odkladacia doska z vrstveného dreva Rozmer v G 40X20

951985 40X20

Polica200 kg Pre šírku skríň / oddielov v G 40

940590 40

Zásuvka pre skrine s krídlovými dverami,Šírka 40G Výška
čela zásuvky 300

940642 300