

Garant GRIDLINE

**Základná skriňa so zásuvkou, Celoplechové krídlové dvere, 36×16G, Výška: 1250mm****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	940101 1250
GTIN	4062406068677
Trieda položky	9GI

**Popis****Prevedenie:**

Osadená skrinka 40 × 20 G, so zásuvkami 36 × 16 G.

Montáž polic v rasti 25 mm. Krídlové dvere sú zvnútra vystužené a uzamykateľné vďaka 2-zložkovej posuvnej rukoväti Haptoprene® s cylindrickým zámkom. **Vyrovňavací podstavec** pre základné skrinky so 4 samostatne nastaviteľnými nožičkami na vyrovanie nerovností podlahy. Posuvná rukoväť v hornej polovici dvierok pre základnú skrinku, v spodnej polovici dvierok pre hornú skrinku.

Výška čela zásuvky 125 mm.

**Rozsah balenia:**

Skrinka aj s policami a zásuvkami.

**Povrchová úprava farby:**

Korpus a korpus zásuviek v svetlosivej farbe RAL 7035, dvere čelá zásuviek v antracitovej farbe RAL 7016, **prášková povrchová úprava.**

**Upozornenie:**

Police a príslušenstvo k skrinkám GridLine nájdete pod č. 940501 – 940710 a v skupine 95. Podľa TÜV GS certifikácia sú všetky skrinky bezpodmienečne zabezpečené proti preklopeniu.

**Technický opis**

Predné strany skriniek	Celoplechové krídlové dvierka
ComfortClose	nie
Polohovanie rukoväti	hore
Šírka	1000 mm
Počet políc	2
Hmotnosť	72 kg
Zásuvkový výsuv (čiastočný/plný výsuv)	100 %
Nosnosť police/maximálne plošne rozložené zaťaženie prierečinka (na kov)	100 kg
Zásuvka/výsuvná polica nosnosť	75 kg
Úžitková výška	1095 mm
Uzamykací systém elektronický - prestaviteľný	áno
Počet zásuviek	1
Hĺbka	500 mm
Výška	1250 mm
Hĺbka v G	20
Zásuvky Úžitková hĺbka v G	16
Šírka v G	40
Zásuvky Úžitková šírka	900 mm
Zásuvky Úžitková šírka v G	36
Zásuvky Úžitková hĺbka	400 mm
Zásuvka Úžitková plocha v G	36×16
Hrúbka materiálu	0,9 mm
Nosnosť skriňového puzdra vnútri	1000 kg
Uhol otvárania dvier	250 Stupeň
Prestavenie výšky v mriežke	25 mm
Cylindrický zámok	modulárna zásuvka
Voľba farieb	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003

Zásuvky Úžitková šírka x úžitková hĺbka v G	36x16G
Skrinka Konštrukcia	Základná skriňa
Druh produktu	Skriňa s policami

## Príslušenstvo

Súprava protišmykových rohoží do zásuviek,5-dielne Rozmer v G 36X16	951885 36X16
Zásuvka pre skrine s krídlovými dverami,Šírka 40G Výška čela zásuvky 125	940642 125
Zásuvka pre skrine s krídlovými dverami,Šírka 40G Výška čela zásuvky 300	940642 300
Zásuvky Comfort Close systém tlmenia zásuvu Nosnosť zásuvky 75	950180 75
Súprava osvetlenia Extended pre skrine GridLine sKrídlové dvere, šírka 40G pre výšku skrine 1000/1250	940511 1000/1250
Polica200 kg Pre šírku skríň / oddielov v G 40	940590 40
Súprava policových držiakov pre skrine GridLine20-dielne Typ F	940559 F
Súprava osvetlenia Basic pre skrine GridLine,Krídlové dvere pre výšku skrine 1250	940501 1250
Zásuvka pre skrine s krídlovými dverami,Šírka 40G Výška čela zásuvky 100	940642 100
Zásuvka pre skrine s krídlovými dverami,Šírka 40G Výška čela zásuvky 200	940642 200
Zásuvka pre skrine s krídlovými dverami,Šírka 40G Výška čela zásuvky 150	940642 150
Zásuvka pre skrine s krídlovými dverami,Šírka 40G Výška čela zásuvky 75	940642 75
Polica Pre šírku skríň / oddielov v G 40	940550 40
Odkladacia doska z vrstveného dreva Rozmer v G 40X20	951985 40X20
Rohož z ryhovanej gumy do zásuviek Rozmer v G 36X16	951910 36X16

Odkladacia doska z bambusu Rozmer v G 40X20	951980 40X20
Polica s drážkami Pre šírku skríň / oddielov v G 40	940552 40
Sokel s odoberateľným krytom, hĺbka 20G, Výška 150 mm Šírka pláštá v G 40	958146 40
Šikmá polica Pre šírku skríň / oddielov v G 40	940560 40
Rohož do zásuviek Rozmer v G 36X16	951830 36X16