

Garant GRIDLINE

**Základná skriňa so zásuvkou, Celoplechové krídlové dvere, 36×16G, Výška: 800mm****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	940101 800
GTIN	4062406068646
Trieda položky	9GI

**Popis****Prevedenie:**

Osadená skrinka 40 × 20 G, so zásuvkami 36 × 16 G.

Montáž polic v rasti 25 mm. Krídlové dvere sú zvnútra vystužené a uzamykateľné vďaka 2-zložkovej posuvnej rukoväti Haptoprene® s cylindrickým zámkom. **Vyrovňavací podstavec** pre základné skrinky so 4 samostatne nastaviteľnými nožičkami na vyrovnanie nerovností podlahy. Posuvná rukoväť v hornej polovici dvierok pre základnú skrinku, v spodnej polovici dvierok pre hornú skrinku.

Výška čela zásuvky 125 mm.

**Rozsah balenia:**

Skrinka aj s policami a zásuvkami.

**Povrchová úprava farby:**

Korpus a korpus zásuviek v svetlosivej farbe RAL 7035, dvere čelá zásuviek v antracitovej farbe RAL 7016, **prášková povrchová úprava.**

**Upozornenie:**

Police a príslušenstvo k skrinkám GridLine nájdete pod č. 940501 – 940710 a v skupine 95. Podľa TÜV GS certifikácia sú všetky skrinky bezpodmienečne zabezpečené proti preklopeniu.

**Technický opis**

Šírka	1000 mm
-------	---------

Nosnosť police/maximálne plošne rozložené zaťaženie priečinka (na kov)	100 kg
Hmotnosť	54 kg
ComfortClose	nie
Hĺbka	500 mm
Uzamykací systém elektronický - prestaviteľný	áno
Predné strany skriniek	Celoplechové krídlové dvierka
Úžitková výška	645 mm
Zásuvka/výsuvná polica nosnosť	75 kg
Počet zásuviek	1
Zásuvkový výsuv (čiastočný/plný výsuv)	100 %
Polohovanie rukoväti	hore
Výška	800 mm
Počet políc	1
Zásuvky Úžitková hĺbka	400 mm
Zásuvky Úžitková hĺbka v G	16
Zásuvky Úžitková šírka	900 mm
Šírka v G	40
Zásuvky Úžitková šírka v G	36
Hĺbka v G	20
Zásuvka Úžitková plocha v G	36×16
Hrúbka materiálu	0,9 mm
Nosnosť skriňového puzdra vnútri	1000 kg
Uhol otvárania dvier	250 Stupeň
Prestavenie výšky v mriežke	25 mm
Cylindrický zámok	modulárna zásuvka
Voľba farieb	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Zásuvky Úžitková šírka x úžitková hĺbka v G	36×16G
Skrinka Konštrukcia	Základná skriňa

Druh produktu

Skríňa s policami

## Príslušenstvo

Odkladacia doska z bambusu Rozmer v G 40X20	951980 40X20
Odkladacia doska z vrstveného dreva Rozmer v G 40X20	951985 40X20
Súprava protišmykových rohoží do zásuviek,5-dielne Rozmer v G 36X16	951885 36X16
Zásuvka pre skrine s krídlovými dverami,Šírka 40G Výška čela zásuvky 150	940642 150
Zásuvky Comfort Close systém tlmenia zásuvu Nosnosť zásuvky 75	950180 75
Polica200 kg Pre šírku skríň / oddielov v G 40	940590 40
Šikmá polica Pre šírku skríň / oddielov v G 40	940560 40
Súprava osvetlenia Basic pre skrine GridLine,Krídlové dvere pre výšku skrine 750/800	940501 750/800
Zásuvka pre skrine s krídlovými dverami,Šírka 40G Výška čela zásuvky 200	940642 200
Zásuvka pre skrine s krídlovými dverami,Šírka 40G Výška čela zásuvky 75	940642 75
Rohož do zásuviek Rozmer v G 36X16	951830 36X16
Súprava osvetlenia Extended pre skrine GridLine sKrídlové dvere, šírka 40G pre výšku skrine 750/800	940511 750/800
Zásuvka pre skrine s krídlovými dverami,Šírka 40G Výška čela zásuvky 100	940642 100
Súprava policových držiakov pre skrine GridLine20-dielne Typ F	940559 F
Rohož z ryhovanej gummy do zásuviek Rozmer v G 36X16	951910 36X16
Polica Pre šírku skríň / oddielov v G 40	940550 40
Sokel s odoberateľným krytom, hĺbka 20G,Výška 150 mm Šírka plášte v G 40	958146 40
	940642 125

Zásuvka pre skrine s krídlovými dverami,Šírka 40G Výška  
čela zásuvky 125

Polica s drážkami Pre šírku skriň / oddielov v G 40

940552 40

Zásuvka pre skrine s krídlovými dverami,Šírka 40G Výška  
čela zásuvky 300

940642 300