

Garant GRIDLINE

**Základná skriňa so zásuvkou, Krídlové dvere s priezorom, 36×16G, Výška: 750mm****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	940103 750
GTIN	4062406068707
Trieda položky	9GI

**Popis****Prevedenie:**

Osadená skrinka 40 × 20 G, so zásuvkami 36 × 16 G.

Montáž polic v rasti 25 mm. Krídlové dvere sú zvnútra vystužené a uzamykateľné vďaka 2-zložkovej posuvnej rukoväti Haptoprene® s cylindrickým zámkom. **Vyrovnávací podstavec** pre základné skrinky so 4 samostatne nastaviteľnými nožičkami na vyrovnanie nerovností podlahy. Posuvná rukoväť v hornej polovici dvierok pre základnú skrinku, v spodnej polovici dvierok pre hornú skrinku.

Výška čela zásuvky 125 mm.

**Rozsah balenia:**

Skrinka aj s policami a zásuvkami.

**Povrchová úprava farby:**

Korpus a korpus zásuviek v svetlosivej farbe RAL 7035, dvere čelá zásuviek v antracitovej farbe RAL 7016, **prášková povrchová úprava.**

**Upozornenie:**

Police a príslušenstvo k skrinkám GridLine nájdete pod č. 940501 – 940710 a v skupine 95. Podľa TÜV GS certifikácia sú všetky skrinky bezpodmienečne zabezpečené proti preklopeniu.

**Technický opis**

Zásuvkový výsuv (čiastočný/plný výsuv)	100 %
--	-------

Počet zásuviek	1
Hmotnosť	52 kg
Výška	750 mm
Zásuvka/výsuvná polica nosnosť	75 kg
Predné strany skriniek	Krídlové dverka s priezorom
Úžitková výška	595 mm
Šírka	1000 mm
Hĺbka	500 mm
Počet políc	1
Uzamykací systém elektronický - prestaviteľný	áno
Nosnosť police/maximálne plošne rozložené zaťaženie priečinka (na kov)	100 kg
ComfortClose	nie
Polohovanie rukoväti	hore
Zásuvky Úžitková šírka v G	36
Zásuvky Úžitková hĺbka v G	16
Zásuvky Úžitková hĺbka	400 mm
Šírka v G	40
Zásuvky Úžitková šírka	900 mm
Hĺbka v G	20
Zásuvka Úžitková plocha v G	36×16
Hrúbka materiálu	0,9 mm
Nosnosť skriňového puzdra vnútri	1000 kg
Uhol otvárania dvier	250 Stupeň
Prestavenie výšky v mriežke	25 mm
Cylindrický zámok	modulárna zásuvka
Voľba farieb	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Zásuvky Úžitková šírka x úžitková hĺbka v G	36×16G
Skrinka Konštrukcia	Základná skriňa

Druh produktu

Skríňa s policami

## Príslušenstvo

Súprava osvetlenia Basic pre skrine GridLine, Krídlové dvere pre výšku skrine 750/800	940501 750/800
Odkladacia doska z vrstveného dreva Rozmer v G 40X20	951985 40X20
Rohož z ryhovanej gumy do zásuviek Rozmer v G 36X16	951910 36X16
Zásuvka pre skrine s krídlovými dverami, Šírka 40G Výška čela zásuvky 200	940642 200
Odkladacia doska z bambusu Rozmer v G 40X20	951980 40X20
Rohož do zásuviek Rozmer v G 36X16	951830 36X16
Súprava policových držiakov pre skrine GridLine 20-dielne Typ F	940559 F
Šikmá polica Pre šírku skriň / oddielov v G 40	940560 40
Polica Pre šírku skriň / oddielov v G 40	940550 40
Súprava osvetlenia Extended pre skrine GridLine s Krídlové dvere, šírka 40G pre výšku skrine 750/800	940511 750/800
Zásuvky Comfort Close systém tlmenia zásuvu Nosnosť zásuvky 75	950180 75
Sokel s odoberateľným krytom, hĺbka 20G, Výška 150 mm Šírka plášte v G 40	958146 40
Zásuvka pre skrine s krídlovými dverami, Šírka 40G Výška čela zásuvky 125	940642 125
Zásuvka pre skrine s krídlovými dverami, Šírka 40G Výška čela zásuvky 300	940642 300
Zásuvka pre skrine s krídlovými dverami, Šírka 40G Výška čela zásuvky 150	940642 150
Polica s drážkami Pre šírku skriň / oddielov v G 40	940552 40
Zásuvka pre skrine s krídlovými dverami, Šírka 40G Výška čela zásuvky 75	940642 75
Pevná úchytka pre GridLine Typ GP11	914226 GP11

Súprava protišmykových rohoží do zásuviek,5-dielne  
Rozmer v G 36X16

951885 36X16

Polica200 kg Pre šírku skriň / oddielov v G 40

940590 40

Zásuvka pre skrine s krídlovými dverami,Šírka 40G Výška  
čela zásuvky 100

940642 100