

Garant GRIDLINE

**Základná skriňa so zásuvkou, Rolety, 36×14G, Výška: 1000mm****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	940109 1000
GTIN	4062406068776
Trieda položky	9GI

**Popis****Prevedenie:**

Osadená skrinka 40 × 20 G, so zásuvkami 36 × 14 G.

Montáž políc v rasti 25 mm. Krídlové dvere sú zvnútra vystužené a uzamykateľné vďaka 2-zložkovej posuvnej rukoväti Haptoprene® s cylindrickým zámkom. **Vyrovnávací podstavec** pre základné skrinky so 4 samostatne nastaviteľnými nožičkami na vyrovnanie nerovností podlahy. Posuvná rukoväť v hornej polovici dvierok pre základnú skrinku, v spodnej polovici dvierok pre hornú skrinku.

Výška čela zásuvky 125 mm.

**Rozsah balenia:**

Skrinka aj s policami a zásuvkami.

**Povrchová úprava farby:**

Korpus a korpus zásuviek v svetlosivej farbe RAL 7035, **prášková povrchová úprava**. Rolety z eloxovaných hliníkových profilov, bez možnosti farebnej konfigurácie.

Dvere a čelá zásuviek v antracitovej farbe RAL 7016, **prášková povrchová úprava**.

**Upozornenie:**

Police a príslušenstvo k skrinkám GridLine nájdete pod č. 940501 – 940710 a v skupine 95. Podľa TÜV GS certifikácia sú všetky skrinky bezpodmienečne zabezpečené proti prepokopeniu.

**Technický opis**

Hmotnosť	64 kg
Zásuvkový výsuv (čiastočný/plný výsuv)	100 %
Šírka	1000 mm
Úžitková výška	845 mm
ComfortClose	nie
Polohovanie rukoväti	dole
Počet zásuviek	1
Výška	1000 mm
Predné strany skriniek	Rolety
Nosnosť police/maximálne plošne rozložené zaťaženie prierečinka (na kov)	100 kg
Uzamykací systém elektronický - prestaviteľný	áno
Hĺbka	500 mm
Počet políc	2
Zásuvka/výsuvná polica nosnosť	75 kg
Šírka v G	40
Zásuvky Úžitková hĺbka	350 mm
Zásuvky Úžitková hĺbka v G	14
Hĺbka v G	20
Zásuvky Úžitková šírka	900 mm
Zásuvky Úžitková šírka v G	36
Zásuvka Úžitková plocha v G	36×14
Hrúbka materiálu	0,9 mm
Nosnosť skriňového puzdra vnútri	1000 kg
Uhol otvárania dvier	250 Stupeň
Prestavenie výšky v mriežke	25 mm
Cylindrický zámok	modulárna zásuvka
Voľba farieb	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Zásuvky Úžitková šírka x úžitková hĺbka v G	36×14G

Skrinka Konštrukcia	Základná skriňa
Druh produktu	Skriňa s policami

## Príslušenstvo

Zásuvka pre skrine s posuvnými dverami,Šírka 40G Výška čela zásuvky 300	940652 300
Zásuvka pre skrine s posuvnými dverami,Šírka 40G Výška čela zásuvky 150	940652 150
Zásuvka pre skrine s posuvnými dverami,Šírka 40G Výška čela zásuvky 200	940652 200
Odkladacia doska z vrstveného dreva Rozmer v G 40X20	951985 40X20
Zásuvka pre skrine s posuvnými dverami,Šírka 40G Výška čela zásuvky 125	940652 125
Odkladacia doska z bambusu Rozmer v G 40X20	951980 40X20
Zásuvka pre skrine s posuvnými dverami,Šírka 40G Výška čela zásuvky 100	940652 100
Zásuvka pre skrine s posuvnými dverami,Šírka 40G Výška čela zásuvky 75	940652 75
Zásuvky Comfort Close systém tlmenia zásuvu Nosnosť zásuvky 75	950180 75