

Garant GRIDLINE

Základná skriňa so zásuvkou, Rolety, 36×14G, Výška: 2000mm**ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

| | |
|------------------|---------------|
| Číslo objednávky | 940109 2000 |
| GTIN | 4062406068783 |
| Trieda položky | 9GI |

Popis**Prevedenie:**

Osadená skrinka 40 × 20 G, so zásuvkami 36 × 14 G.

Montáž políc v rastri 25 mm. Krídlové dvere sú zvnútra vystužené a uzamykateľné vďaka 2-zložkovej posuvnej rukoväti Haptoprene® s cylindrickým zámkom. **Vyrovnávací podstavec** pre základné skrinky so 4 samostatne nastaviteľnými nožičkami na vyrovnanie nerovností podlahy. Posuvná rukoväť v hornej polovici dvierok pre základnú skrinku, v spodnej polovici dvierok pre hornú skrinku.

Výška čela zásuvky 125 mm.

Rozsah balenia:

Skrinka aj s policami a zásuvkami.

Povrchová úprava farby:

Korpus a korpus zásuviek v svetlosivej farbe RAL 7035, **prášková povrchová úprava**. Rolety z eloxovaných hliníkových profilov, bez možnosti farebnej konfigurácie.

Dvere a čelá zásuviek v antracitovej farbe RAL 7016, **prášková povrchová úprava**.

Upozornenie:

Police a príslušenstvo k skrinkám GridLine nájdete pod č. 940501 – 940710 a v skupine 95. Podľa TÜV GS certifikácia sú všetky skrinky bezpodmienečne zabezpečené proti prepokopeniu.

Technický opis

| | |
|---|--|
| Uzamykací systém elektronický - prestaviteľný | áno |
| Počet políc | 3 |
| Zásuvka/výsuvná polica nosnosť | 75 kg |
| Počet zásuviek | 3 |
| Predné strany skriniek | Rolety |
| Hmotnosť | 115 kg |
| ComfortClose | nie |
| Úžitková výška | 1845 mm |
| Nosnosť police/maximálne plošne rozložené zaťaženie priechinka (na kov) | 100 kg |
| Zásuvkový výsuv (čiastočný/plný výsuv) | 100 % |
| Šírka | 1000 mm |
| Polohovanie rukoväti | dole |
| Výška | 2000 mm |
| Hĺbka | 500 mm |
| Hĺbka v G | 20 |
| Zásuvky Úžitková hĺbka | 350 mm |
| Šírka v G | 40 |
| Zásuvky Úžitková hĺbka v G | 14 |
| Zásuvky Úžitková šírka v G | 36 |
| Zásuvky Úžitková šírka | 900 mm |
| Zásuvka Úžitková plocha v G | 36×14 |
| Hrúbka materiálu | 0,9 mm |
| Nosnosť skriňového puzdra vnútri | 1000 kg |
| Uhol otvárania dvier | 250 Stupeň |
| Prestavenie výšky v mriežke | 25 mm |
| Cylindrický zámok | modulárna zásuvka |
| Voľba farieb | RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003 |
| Zásuvky Úžitková šírka x úžitková hĺbka v G | 36×14G |

| | |
|---------------------|-------------------|
| Skrinka Konštrukcia | Základná skriňa |
| Druh produktu | Skriňa s policami |

Príslušenstvo

| | |
|---|------------|
| Zásuvka pre skrine s posuvnými dverami,Šírka 40G Výška čela zásuvky 125 | 940652 125 |
| Zásuvka pre skrine s posuvnými dverami,Šírka 40G Výška čela zásuvky 75 | 940652 75 |
| Zásuvka pre skrine s posuvnými dverami,Šírka 40G Výška čela zásuvky 150 | 940652 150 |
| Zásuvka pre skrine s posuvnými dverami,Šírka 40G Výška čela zásuvky 200 | 940652 200 |
| Zásuvky Comfort Close systém tlmenia zásuvu Nosnosť zásuvky 75 | 950180 75 |
| Zásuvka pre skrine s posuvnými dverami,Šírka 40G Výška čela zásuvky 100 | 940652 100 |
| Zásuvka pre skrine s posuvnými dverami,Šírka 40G Výška čela zásuvky 300 | 940652 300 |