

Garant GRIDLINE

Základná skriňa so zásuvkou, Krídlové dvere s priezorom, 36×16G, Výška: 900mm**ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	940103 900
GTIN	4062406068721
Trieda položky	9GI

Popis**Prevedenie:**

Osadená skrinka 40 × 20 G, so zásuvkami 36 × 16 G.

Montáž polic v rasti 25 mm. Krídlové dvere sú zvnútra vystužené a uzamykateľné vďaka 2-zložkovej posuvnej rukoväti Haptoprene® s cylindrickým zámkom. **Vyrovnávací podstavec** pre základné skrinky so 4 samostatne nastaviteľnými nožičkami na vyrovnanie nerovností podlahy. Posuvná rukoväť v hornej polovici dvierok pre základnú skrinku, v spodnej polovici dvierok pre hornú skrinku.

Výška čela zásuvky 125 mm.

Rozsah balenia:

Skrinka aj s policami a zásuvkami.

Povrchová úprava farby:

Korpus a korpus zásuviek v svetlosivej farbe RAL 7035, dvere čelá zásuviek v antracitovej farbe RAL 7016, **prášková povrchová úprava.**

Upozornenie:

Police a príslušenstvo k skrinkám GridLine nájdete pod č. 940501 – 940710 a v skupine 95. Podľa TÜV GS certifikácia sú všetky skrinky bezpodmienečne zabezpečené proti preklopeniu.

Technický opis

Hmotnosť	57 kg
----------	-------

Výška	900 mm
Úžitková výška	745 mm
Polohovanie rukoväti	hore
Zásuvka/výsuvná polica nosnosť	75 kg
Hĺbka	500 mm
Uzamykací systém elektronický - prestaviteľný	áno
Zásuvkový výsuv (čiastočný/plný výsuv)	100 %
Šírka	1000 mm
Počet políc	1
ComfortClose	nie
Nosnosť police/maximálne plošne rozložené zaťaženie prierečinka (na kov)	100 kg
Počet zásuviek	1
Predné strany skriniek	Krídlové dverka s priezorom
Šírka v G	40
Zásuvky Úžitková šírka	900 mm
Zásuvky Úžitková hĺbka v G	16
Zásuvky Úžitková hĺbka	400 mm
Zásuvky Úžitková šírka v G	36
Hĺbka v G	20
Zásuvka Úžitková plocha v G	36×16
Hrúbka materiálu	0,9 mm
Nosnosť skriňového puzdra vnútri	1000 kg
Uhol otvárania dvier	250 Stupeň
Prestavenie výšky v mriežke	25 mm
Cylindrický zámok	modulárna zásuvka
Voľba farieb	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Zásuvky Úžitková šírka x úžitková hĺbka v G	36×16G
Skrinka Konštrukcia	Základná skriňa

Druh produktu	Skriňa s policami
---------------	-------------------

Príslušenstvo

Polica Pre šírku skríň / oddielov v G 40	940550 40
Súprava protišmykových rohoží do zásuviek,5-dielne Rozmer v G 36X16	951885 36X16
Sokel s odoberateľným krytom, hĺbka 20G,Výška 150 mm Šírka pláštá v G 40	958146 40
Rohož z ryhovanej gumy do zásuviek Rozmer v G 36X16	951910 36X16
Súprava osvetlenia Basic pre skrine GridLine,Krídlové dvere pre výšku skrine 900/1000	940501 900/1000
Odkladacia doska z bambusu Rozmer v G 40X20	951980 40X20
Šikmá polica Pre šírku skríň / oddielov v G 40	940560 40
Zásuvka pre skrine s krídlovými dverami,Šírka 40G Výška čela zásuvky 300	940642 300
Súprava policových držiakov pre skrine GridLine20-dielne Typ F	940559 F
Zásuvka pre skrine s krídlovými dverami,Šírka 40G Výška čela zásuvky 100	940642 100
Polica200 kg Pre šírku skríň / oddielov v G 40	940590 40
Zásuvka pre skrine s krídlovými dverami,Šírka 40G Výška čela zásuvky 125	940642 125
Zásuvky Comfort Close systém tlmenia zásuvu Nosnosť zásuvky 75	950180 75
Zásuvka pre skrine s krídlovými dverami,Šírka 40G Výška čela zásuvky 75	940642 75
Súprava osvetlenia Extended pre skrine GridLine sKrídlové dvere, šírka 40G pre výšku skrine 900	940511 900
Zásuvka pre skrine s krídlovými dverami,Šírka 40G Výška čela zásuvky 200	940642 200
Polica s drážkami Pre šírku skríň / oddielov v G 40	940552 40

Zásuvka pre skrine s krídlovými dverami,Šírka 40G Výška čela zásuvky 150	940642 150
Odkladacia doska z vrstveného dreva Rozmer v G 40X20	951985 40X20
Rohož do zásuviek Rozmer v G 36X16	951830 36X16
Pevná úchytka pre GridLine Typ GP11	914226 GP11