

Garant GRIDLINE

Horná skrinka so zásuvkou, Celoplechové krídlové dvere, 36×16G, Výška: 1000mm**ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	940111 1000
GTIN	4062406068806
Trieda položky	9GI

Popis**Prevedenie:**

Osadená skrinka 40 × 20 G, so zásuvkami 36 × 16 G.

Montáž polic v rastri 25 mm. Krídlové dvere sú zvnútra vystužené a uzamykateľné vďaka 2-zložkovej posuvnej rukoväti Haptoprene® s cylindrickým zámkom. **Vyrovnávací podstavec** pre základné skrinky so 4 samostatne nastaviteľnými nožičkami na vyrovnanie nerovností podlahy. Posuvná rukoväť v hornej polovici dvierok pre základnú skrinku, v spodnej polovici dvierok pre hornú skrinku.

Výška čela zásuvky 125 mm.

Rozsah balenia:

Skrinka aj s policami a zásuvkami.

Povrchová úprava farby:

Korpus a korpus zásuviek v svetlosivej farbe RAL 7035, dvere čelá zásuviek v antracitovej farbe RAL 7016, **prášková povrchová úprava.**

Upozornenie:

Police a príslušenstvo k skrinkám GridLine nájdete pod č. 940501 – 940710 a v skupine 95. Podľa TÜV GS certifikácia sú všetky skrinky bezpodmienečne zabezpečené proti preklopeniu.

Technický opis

Počet zásuviek	1
Hĺbka	500 mm
Zásuvkový výsuv (čiastočný/plný výsuv)	100 %
Šírka	1000 mm
Nosnosť police/maximálne plošne rozložené zaťaženie prierečinka (na kov)	100 kg
Polohovanie rukoväti	dole
Výška	1000 mm
Zásuvka/výsuvná polica nosnosť	75 kg
ComfortClose	nie
Uzamykací systém elektronický - prestaviteľný	áno
Hmotnosť	64 kg
Počet políc	2
Predné strany skriniek	Celoplechové krídlové dvierka
Úžitková výška	845 mm
Šírka v G	40
Zásuvky Úžitková hĺbka v G	16
Zásuvky Úžitková šírka v G	36
Hĺbka v G	20
Zásuvky Úžitková šírka	900 mm
Zásuvky Úžitková hĺbka	400 mm
Zásuvka Úžitková plocha v G	36×16
Hrúbka materiálu	0,9 mm
Nosnosť skriňového puzdra vnútri	1000 kg
Uhol otvárania dvier	250 Stupeň
Prestavenie výšky v mriežke	25 mm
Cylindrický zámok	modulárna zásuvka
Voľba farieb	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003

Zásuvky Úžitková šírka x úžitková hĺbka v G	36x16G
Skrinka Konštrukcia	Horná skrinka
Druh produktu	Skriňa s policami

Príslušenstvo

Rohož z ryhovanej gumy do zásuviek Rozmer v G 36X16	951910 36X16
Zásuvka pre skrine s krídlovými dverami,Šírka 40G Výška čela zásuvky 300	940642 300
Polica Pre šírku skriň / oddielov v G 40	940550 40
Zásuvky Comfort Close systém tlmenia zásuvu Nosnosť zásuvky 75	950180 75
Zásuvka pre skrine s krídlovými dverami,Šírka 40G Výška čela zásuvky 100	940642 100
Súprava protišmykových rohoží do zásuviek,5-dielne Rozmer v G 36X16	951885 36X16
Polica200 kg Pre šírku skriň / oddielov v G 40	940590 40
Súprava policových držiakov pre skrine GridLine20-dielne Typ F	940559 F
Šikmá polica Pre šírku skriň / oddielov v G 40	940560 40
Súprava osvetlenia Basic pre skrine GridLine,Krídlové dvere pre výšku skrine 900/1000	940501 900/1000
Polica s drážkami Pre šírku skriň / oddielov v G 40	940552 40
Pevná úchytka pre GridLine Typ GP11	914226 GP11
Zásuvka pre skrine s krídlovými dverami,Šírka 40G Výška čela zásuvky 200	940642 200
Zásuvka pre skrine s krídlovými dverami,Šírka 40G Výška čela zásuvky 125	940642 125
Rohož do zásuviek Rozmer v G 36X16	951830 36X16
Zásuvka pre skrine s krídlovými dverami,Šírka 40G Výška čela zásuvky 150	940642 150
	940642 75

Zásuvka pre skrine s krídlovými dverami, šírka 40G Výška
čela zásuvky 75

Súprava osvetlenia Extended pre skrine GridLine s krídlové
dvere, šírka 40G pre výšku skrine 1000/1250

940511 1000/1250