

Garant GRIDLINE

Horná skrinka so zásuvkou, Celoplechové krídlové dvere, 36×16G, Výška: 750mm**ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	940111 750
GTIN	4062406068790
Trieda položky	9GI

Popis**Prevedenie:**

Osadená skrinka 40 × 20 G, so zásuvkami 36 × 16 G.

Montáž polic v rasti 25 mm. Krídlové dvere sú zvnútra vystužené a uzamykateľné vďaka 2-zložkovej posuvnej rukoväti Haptoprene® s cylindrickým zámkom. **Vyrovnávací podstavec** pre základné skrinky so 4 samostatne nastaviteľnými nožičkami na vyrovnanie nerovností podlahy. Posuvná rukoväť v hornej polovici dvierok pre základnú skrinku, v spodnej polovici dvierok pre hornú skrinku.

Výška čela zásuvky 125 mm.

Rozsah balenia:

Skrinka aj s policami a zásuvkami.

Povrchová úprava farby:

Korpus a korpus zásuviek v svetlosivej farbe RAL 7035, dvere čelá zásuviek v antracitovej farbe RAL 7016, **prášková povrchová úprava.**

Upozornenie:

Police a príslušenstvo k skrinkám GridLine nájdete pod č. 940501 – 940710 a v skupine 95.

Podľa TÜV GS certifikácia sú všetky skrinky bezpodmienečne zabezpečené proti preklopeniu.

Technický opis

Polohovanie rukoväti	dole
----------------------	------

Hĺbka	500 mm
Hmotnosť	52 kg
Výška	750 mm
Zásuvkový výsuv (čiastočný/plný výsuv)	100 %
Šírka	1000 mm
Uzamykací systém elektronický - prestaviteľný	áno
Nosnosť police/maximálne plošne rozložené zaťaženie prierečinka (na kov)	100 kg
Počet zásuviek	1
ComfortClose	nie
Úžitková výška	595 mm
Predné strany skriniek	Celoplechové krídlové dvierka
Počet políc	1
Zásuvka/výsuvná polica nosnosť	75 kg
Hĺbka v G	20
Zásuvky Úžitková hĺbka	400 mm
Šírka v G	40
Zásuvky Úžitková šírka v G	36
Zásuvky Úžitková hĺbka v G	16
Zásuvky Úžitková šírka	900 mm
Zásuvka Úžitková plocha v G	36×16
Hrúbka materiálu	0,9 mm
Nosnosť skriňového puzdra vnútri	1000 kg
Uhol otvárania dvier	250 Stupeň
Prestavenie výšky v mriežke	25 mm
Cylindrický zámok	modulárna zásuvka
Voľba farieb	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Zásuvky Úžitková šírka x úžitková hĺbka v G	36×16G
Skrinka Konštrukcia	Horná skrinka

Druh produktu

Skríňa s policami

Príslušenstvo

Súprava osvetlenia Basic pre skrine GridLine, Krídlové dvere pre výšku skrine 750/800	940501 750/800
Rohož do zásuviek Rozmer v G 36X16	951830 36X16
Súprava osvetlenia Extended pre skrine GridLine s Krídlové dvere, šírka 40G pre výšku skrine 750/800	940511 750/800
Polica 200 kg Pre šírku skríň / oddielov v G 40	940590 40
Zásuvka pre skrine s krídlovými dverami, Šírka 40G Výška čela zásuvky 100	940642 100
Rohož z ryhovanej gumy do zásuviek Rozmer v G 36X16	951910 36X16
Šikmá polica Pre šírku skríň / oddielov v G 40	940560 40
Zásuvky Comfort Close systém tlmenia zásuvu Nosnosť zásuvky 75	950180 75
Súprava policových držiakov pre skrine GridLine 20-dielne Typ F	940559 F
Zásuvka pre skrine s krídlovými dverami, Šírka 40G Výška čela zásuvky 200	940642 200
Pevná úchytka pre GridLine Typ GP11	914226 GP11
Zásuvka pre skrine s krídlovými dverami, Šírka 40G Výška čela zásuvky 150	940642 150
Zásuvka pre skrine s krídlovými dverami, Šírka 40G Výška čela zásuvky 125	940642 125
Polica s drážkami Pre šírku skríň / oddielov v G 40	940552 40
Súprava protišmykových rohoží do zásuviek, 5-dielne Rozmer v G 36X16	951885 36X16
Zásuvka pre skrine s krídlovými dverami, Šírka 40G Výška čela zásuvky 300	940642 300
Zásuvka pre skrine s krídlovými dverami, Šírka 40G Výška čela zásuvky 75	940642 75

Polica Pre šírku skríň / oddielov v G 40

940550 40