

Garant GRIDLINE

**Horná skrinka so zásuvkou, Krídlové dvere s priezorom, 36×16G, Výška: 750mm****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	940113 750
GTIN	4062406068813
Trieda položky	9GI

**Popis****Prevedenie:**

Osadená skrinka 40 × 20 G, so zásuvkami 36 × 16 G.

Montáž políc v rasti 25 mm. Krídlové dvere sú zvnútra vystužené a uzamykateľné vďaka 2-zložkovej posuvnej rukoväti Haptoprene® s cylindrickým zámkom. **Vyrovnávací podstavec** pre základné skrinky so 4 samostatne nastaviteľnými nožičkami na vyrovnanie nerovností podlahy. Posuvná rukoväť v hornej polovici dvierok pre základnú skrinku, v spodnej polovici dvierok pre hornú skrinku.

Výška čela zásuvky 125 mm.

**Rozsah balenia:**

Skrinka aj s policami a zásuvkami.

**Povrchová úprava farby:**

Korpus a korpus zásuviek v svetlosivej farbe RAL 7035, dvere čelá zásuviek v antracitovej farbe RAL 7016, **prášková povrchová úprava.**

**Upozornenie:**

Police a príslušenstvo k skrinkám GridLine nájdete pod č. 940501 – 940710 a v skupine 95. Podľa TÜV GS certifikácia sú všetky skrinky bezpodmienečne zabezpečené proti preklopeniu.

**Technický opis**

Počet políc	1
-------------	---

Uzamykací systém elektronický - prestaviteľný	áno
ComfortClose	nie
Hĺbka	500 mm
Úžitková výška	595 mm
Zásuvka/výsuvná polica nosnosť	75 kg
Výška	750 mm
Predné strany skriniek	Krídlové dverka s priezorom
Šírka	1000 mm
Hmotnosť	52 kg
Nosnosť police/maximálne plošne rozložené zaťaženie prierečníka (na kov)	100 kg
Polohovanie rukoväti	dole
Zásuvkový výsuv (čiastočný/plný výsuv)	100 %
Počet zásuviek	1
Zásuvky Úžitková hĺbka	400 mm
Šírka v G	40
Zásuvky Úžitková šírka	900 mm
Hĺbka v G	20
Zásuvky Úžitková hĺbka v G	16
Zásuvky Úžitková šírka v G	36
Zásuvka Úžitková plocha v G	36×16
Hrúbka materiálu	0,9 mm
Nosnosť skriňového puzdra vnútri	1000 kg
Uhol otvárania dver	250 Stupeň
Prestavenie výšky v mriežke	25 mm
Cylindrický zámok	modulárna zásuvka
Voľba farieb	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Zásuvky Úžitková šírka x úžitková hĺbka v G	36×16G
Skrinka Konštrukcia	Horná skrinka

Druh produktu

Skríňa s policami

## Príslušenstvo

Zásuvka pre skrine s krídlovými dverami,Šírka 40G Výška čela zásuvky 125

940642 125

Zásuvky Comfort Close systém tlmenia zásuvu Nosnosť zásuvky 75

950180 75

Zásuvka pre skrine s krídlovými dverami,Šírka 40G Výška čela zásuvky 300

940642 300

Šikmá polica Pre šírku skriň / oddielov v G 40

940560 40

Súprava osvetlenia Extended pre skrine GridLine sKrídlové dvere, šírka 40G pre výšku skrine 750/800

940511 750/800

Polica Pre šírku skriň / oddielov v G 40

940550 40

Pevná úchytka pre GridLine Typ GP11

914226 GP11

Súprava policových držiakov pre skrine GridLine20-dielne Typ F

940559 F

Rohož do zásuviek Rozmer v G 36X16

951830 36X16

Súprava protišmykových rohoží do zásuviek,5-dielne Rozmer v G 36X16

951885 36X16

Polica200 kg Pre šírku skriň / oddielov v G 40

940590 40

Polica s drážkami Pre šírku skriň / oddielov v G 40

940552 40

Zásuvka pre skrine s krídlovými dverami,Šírka 40G Výška čela zásuvky 75

940642 75

Zásuvka pre skrine s krídlovými dverami,Šírka 40G Výška čela zásuvky 200

940642 200

Zásuvka pre skrine s krídlovými dverami,Šírka 40G Výška čela zásuvky 100

940642 100

Súprava osvetlenia Basic pre skrine GridLine,Krídlové dvere pre výšku skrine 750/800

940501 750/800

Zásuvka pre skrine s krídlovými dverami,Šírka 40G Výška čela zásuvky 150

940642 150

Rohož z ryhovanej gummy do zásuviek Rozmer v G 36X16

951910 36X16