

Garant GRIDLINE

Horná skrinka so zásuvkou, Krídlové dvere s priezorom, 36×16G, Výška: 1000mm**ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	940113 1000
GTIN	4062406068820
Trieda položky	9GI

Popis**Prevedenie:**

Osadená skrinka 40 × 20 G, so zásuvkami 36 × 16 G.

Montáž polic v rastri 25 mm. Krídlové dvere sú zvnútra vystužené a uzamykateľné vďaka 2-zložkovej posuvnej rukoväti Haptoprene® s cylindrickým zámkom. **Vyrovnávací podstavec** pre základné skrinky so 4 samostatne nastaviteľnými nožičkami na vyrovanie nerovností podlahy. Posuvná rukoväť v hornej polovici dvierok pre základnú skrinku, v spodnej polovici dvierok pre hornú skrinku.

Výška čela zásuvky 125 mm.

Rozsah balenia:

Skrinka aj s policami a zásuvkami.

Povrchová úprava farby:

Korpus a korpus zásuviek v svetlosivej farbe RAL 7035, dvere čelá zásuviek v antracitovej farbe RAL 7016, **prášková povrchová úprava.**

Upozornenie:

Police a príslušenstvo k skrinkám GridLine nájdete pod č. 940501 – 940710 a v skupine 95. Podľa TÜV GS certifikácia sú všetky skrinky bezpodmienečne zabezpečené proti prepokopeniu.

Technický opis

Nosnosť police/maximálne plošne rozložené zaťaženie priečinka (na kov)	100 kg
Výška	1000 mm
Predné strany skriniek	Krídlové dverka s priezorom
Počet zásuviek	1
Hmotnosť	64 kg
Zásuvkový výsuv (čiastočný/plný výsuv)	100 %
Hĺbka	500 mm
Počet políc	2
Úžitková výška	845 mm
Uzamykací systém elektronický - prestaviteľný	áno
Šírka	1000 mm
Zásuvka/výsuvná polica nosnosť	75 kg
ComfortClose	nie
Polohovanie rukoväti	dole
Zásuvky Úžitková šírka	900 mm
Zásuvky Úžitková hĺbka	400 mm
Šírka v G	40
Zásuvky Úžitková hĺbka v G	16
Zásuvky Úžitková šírka v G	36
Hĺbka v G	20
Zásuvka Úžitková plocha v G	36×16
Hrúbka materiálu	0,9 mm
Nosnosť skriňového puzdra vnútri	1000 kg
Uhol otvárania dvier	250 Stupeň
Prestavenie výšky v mriežke	25 mm
Cylindrický zámok	modulárna zásuvka
Voľba farieb	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003

Zásuvky Úžitková šírka x úžitková hĺbka v G	36x16G
Skrinka Konštrukcia	Horná skrinka
Druh produktu	Skriňa s policami

Príslušenstvo

Zásuvka pre skrine s krídlovými dverami,Šírka 40G Výška čela zásuvky 125	940642 125
Pevná úchytka pre GridLine Typ GP11	914226 GP11
Zásuvky Comfort Close systém tlmenia zásuvu Nosnosť zásuvky 75	950180 75
Súprava osvetlenia Basic pre skrine GridLine,Krídlové dvere pre výšku skrine 900/1000	940501 900/1000
Súprava protišmykových rohoží do zásuviek,5-dielne Rozmer v G 36X16	951885 36X16
Zásuvka pre skrine s krídlovými dverami,Šírka 40G Výška čela zásuvky 75	940642 75
Polica200 kg Pre šírku skriň / oddielov v G 40	940590 40
Súprava osvetlenia Extended pre skrine GridLine sKrídlové dvere, šírka 40G pre výšku skrine 1000/1250	940511 1000/1250
Rohož z ryhovanej gummy do zásuviek Rozmer v G 36X16	951910 36X16
Rohož do zásuviek Rozmer v G 36X16	951830 36X16
Zásuvka pre skrine s krídlovými dverami,Šírka 40G Výška čela zásuvky 200	940642 200
Zásuvka pre skrine s krídlovými dverami,Šírka 40G Výška čela zásuvky 100	940642 100
Polica Pre šírku skriň / oddielov v G 40	940550 40
Polica s drážkami Pre šírku skriň / oddielov v G 40	940552 40
Zásuvka pre skrine s krídlovými dverami,Šírka 40G Výška čela zásuvky 300	940642 300
Súprava policových držiakov pre skrine GridLine20-dielne Typ F	940559 F

Zásuvka pre skrine s krídlovými dverami,Šírka 40G Výška
čela zásuvky 150

940642 150

Šikmá polica Pre šírku skříň / oddielov v G 40

940560 40