

Garant GRIDLINE

**Základná skriňa s Krídlové dvere s priezorom, Výška: 900mm****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	940123 900
GTIN	4062406068929
Trieda položky	9GI

**Popis****Prevedenie:**

Osadená skrinka 50 × 20 G. Montáž polic v rastri 25 mm. Krídlové dvere sú zvnútra vystužené a uzamykateľné vďaka 2-zložkovej posuvnej rukoväti Haptoprene® s cylindrickým zámkom.

**Vyrovnávací podstavec** pre základné skrinky so 4 samostatne nastaviteľnými nožičkami na vyrovnanie nerovností podlahy. Posuvná rukoväť v hornej polovici dvierok pre základnú skrinku, v spodnej polovici dvierok pre hornú skrinku.

**Rozsah balenia:**

Skrinka aj s policami.

**Povrchová úprava farby:**

Korpus v svetlosivej farbe RAL 7035, dvere v antracitovej farbe RAL 7016, **prášková povrchová úprava.**

**Upozornenie:**

Police a príslušenstvo k skrinkám GridLine nájdete pod č. 940501 – 940710 a v skupine 95. Podľa TÜV GS certifikácia sú všetky skrinky bezpodmienečne zabezpečené proti preklopeniu.

**Technický opis**

Nosnosť police/maximálne plošne rozložené zaťaženie priečinka (na kov)	100 kg
Výška	900 mm
Hĺbka	500 mm

Úžitková výška	745 mm
Uzamykací systém elektronický - prestaviteľný	áno
Počet polic	1
Polohovanie rukoväti	hore
Šírka	1250 mm
Hmotnosť	78 kg
ComfortClose	nie
Predné strany skriniek	Krídlové dverka s priezorom
Hĺbka v G	20
Šírka v G	50
Hrúbka materiálu	0,9 mm
Nosnosť skriňového puzdra vnútri	1000 kg
Uhol otvárania dvier	250 Stupeň
Prestavenie výšky v mriežke	25 mm
Cylindrický zámok	modulárna zásuvka
Voľba farieb	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Skrinka Konštrukcia	Základná skriňa
Druh produktu	Skriňa s policami

## Príslušenstvo

Súprava policových držiakov pre skrine GridLine20-dielne Typ F	940559 F
Polica Pre šírku skriň / oddielov v G 50	940550 50
Polica s drážkami Pre šírku skriň / oddielov v G 50	940552 50
Súprava osvetlenia Extended pre skrine GridLine sKrídlové dvere, šírka 50G pre výšku skrine 900	940512 900
Pevná úchytka pre GridLine Typ GP11	914226 GP11
Šikmá polica Pre šírku skriň / oddielov v G 50	940560 50

Odkladacia doska z bambusu Rozmer v G 50X20	951980 50X20
Odkladacia doska z vrstveného dreva Rozmer v G 50X20	951985 50X20
Polica 200 kg Pre šírku skríň / oddielov v G 50	940590 50
Sokel s odoberateľným krytom, hĺbka 20G, Výška 150 mm Šírka pláštá v G 50	958146 50
Súprava osvetlenia Extended pre skrine GridLine s křídlové dvere, šírka 30G pre výšku skrine 900	940510 900