

Garant GRIDLINE

Základná skriňa s Celoplechové krídlové dvere, Výška: 1250mm**ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	940121 1250
GTIN	4062406068875
Trieda položky	9GI

Popis**Prevedenie:**

Osadená skrinka 50 × 20 G. Montáž políc v rasti 25 mm. Krídlové dvere sú zvnútra vystužené a uzamykateľné vďaka 2-zložkovej posuvnej rukoväti Haptoprene® s cylindrickým zámkom.

Vyrovňovací podstavec pre základné skrinky so 4 samostatne nastaviteľnými nožičkami na vyrovnanie nerovností podlahy. Posuvná rukoväť v hornej polovici dvierok pre základnú skrinku, v spodnej polovici dvierok pre hornú skrinku.

Rozsah balenia:

Skrinka aj s policami.

Povrchová úprava farby:

Korpus v svetlosivej farbe RAL 7035, dvere v antracitovej farbe RAL 7016, **prášková povrchová úprava.**

Upozornenie:

Police a príslušenstvo k skrinkám GridLine nájdete pod č. 940501 – 940710 a v skupine 95. Podľa TÜV GS certifikácia sú všetky skrinky bezpodmienečne zabezpečené proti preklopeniu.

Technický opis

Hĺbka	500 mm
Predné strany skriniek	Celoplechové krídlové dvierka

Hmotnosť	102 kg
ComfortClose	nie
Počet políc	2
Úžitková výška	1095 mm
Šírka	1250 mm
Uzamykací systém elektronický - prestaviteľný	áno
Polohovanie rukoväti	hore
Nosnosť police/maximálne plošne rozložené zaťaženie prierečníka (na kov)	100 kg
Výška	1250 mm
Šírka v G	50
Hĺbka v G	20
Hrúbka materiálu	0,9 mm
Nosnosť skriňového puzdra vnútri	1000 kg
Uhol otvárania dvier	250 Stupeň
Prestavenie výšky v mriežke	25 mm
Cylindrický zámok	modulárna zásuvka
Voľba farieb	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Skrinka Konštrukcia	Základná skriňa
Druh produktu	Skriňa s policami

Príslušenstvo

Súprava osvetlenia Extended pre skrine GridLine sKridlové dvere, šírka 30G pre výšku skrine 1000/1250	940510 1000/1250
Polica200 kg Pre šírku skriň / oddielov v G 50	940590 50
Polica s drážkami Pre šírku skriň / oddielov v G 50	940552 50
Pevná úchytka pre GridLine Typ GP11	914226 GP11
	940559 F

Súprava policových držiakov pre skrine GridLine20-dielne
Typ F

Polica Pre šírku skríň / oddielov v G 50	940550 50
Súprava osvetlenia Extended pre skrine GridLine sKřídlové dvere, šírka 50G pre výšku skrine 1000/1250	940512 1000/1250
Šikmá polica Pre šírku skríň / oddielov v G 50	940560 50
Odkladacia doska z bambusu Rozmer v G 50X20	951980 50X20
Sokel s odoberateľným krytom, hĺbka 20G,Výška 150 mm Šírka plášte v G 50	958146 50
Odkladacia doska z vrstveného dreva Rozmer v G 50X20	951985 50X20