

Garant GRIDLINE

Základná skriňa s Celoplechové krídlové dvere, Výška: 750mm**ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	940121 750
GTIN	4062406068837
Trieda položky	9GI

Popis**Prevedenie:**

Osadená skrinka 50 × 20 G. Montáž políc v rastri 25 mm. Krídlové dvere sú zvnútra vystužené a uzamykateľné vďaka 2-zložkovej posuvnej rukoväti Haptoprene® s cylindrickým zámkom.

Vyrovnávací podstavec pre základné skrinky so 4 samostatne nastaviteľnými nožičkami na vyrovnanie nerovností podlahy. Posuvná rukoväť v hornej polovici dvierok pre základnú skrinku, v spodnej polovici dvierok pre hornú skrinku.

Rozsah balenia:

Skrinka aj s policami.

Povrchová úprava farby:

Korpus v svetlosivej farbe RAL 7035, dvere v antracitovej farbe RAL 7016, **prášková povrchová úprava.**

Upozornenie:

Police a príslušenstvo k skrinkám GridLine nájdete pod č. 940501 – 940710 a v skupine 95. Podľa TÜV GS certifikácia sú všetky skrinky bezpodmienečne zabezpečené proti preklopeniu.

Technický opis

Počet políc	1
Šírka	1250 mm
Nosnosť police/maximálne plošne rozložené zaťaženie priečinka (na kov)	100 kg

Úžitková výška	595 mm
Predné strany skriniek	Celoplechové krídlové dvierka
Polohovanie rukoväti	hore
Hmotnosť	70 kg
ComfortClose	nie
Výška	750 mm
Hĺbka	500 mm
Uzamykací systém elektronický - prestaviteľný	áno
Šírka v G	50
Hĺbka v G	20
Hrúbka materiálu	0,9 mm
Nosnosť skriňového puzdra vnútri	1000 kg
Uhol otvárania dvier	250 Stupeň
Prestavenie výšky v mriežke	25 mm
Cylindrický zámok	modulárna zásuvka
Voľba farieb	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Skrinka Konštrukcia	Základná skriňa
Druh produktu	Skriňa s policami

Príslušenstvo

Polica Pre šírku skriň / oddielov v G 50	940550 50
Šikmá polica Pre šírku skriň / oddielov v G 50	940560 50
Súprava policových držiakov pre skrine GridLine20-dielne Typ F	940559 F
Sokel s odoberateľným krytom, hĺbka 20G, Výška 150 mm Šírka pláštá v G 50	958146 50
Polica200 kg Pre šírku skriň / oddielov v G 50	940590 50
Odkladacia doska z vrstveného dreva Rozmer v G 50X20	951985 50X20

Pevná úchytka pre GridLine Typ GP11	914226 GP11
Polica s drážkami Pre šírku skríň / oddielov v G 50	940552 50
Súprava osvetlenia Extended pre skrine GridLine sKridlové dvere, šírka 30G pre výšku skrine 750/800	940510 750/800
Súprava osvetlenia Extended pre skrine GridLine sKridlové dvere, šírka 50G pre výšku skrine 750/800	940512 750/800
Odkladacia doska z bambusu Rozmer v G 50X20	951980 50X20