

Garant GRIDLINE

Základná skriňa s Krídlové dvere s priezorom, Výška: 1500mm**ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	940123 1500
GTIN	4062406068950
Trieda položky	9GI

Popis**Prevedenie:**

Osadená skrinka 50 × 20 G. Montáž polic v rasti 25 mm. Krídlové dvere sú zvnútra vystužené a uzamykateľné vďaka 2-zložkovej posuvnej rukoväti Haptoprene® s cylindrickým zámkom.

Vyrovnávací podstavec pre základné skrinky so 4 samostatne nastaviteľnými nožičkami na vyrovnanie nerovností podlahy. Posuvná rukoväť v hornej polovici dvierok pre základnú skrinku, v spodnej polovici dvierok pre hornú skrinku.

Rozsah balenia:

Skrinka aj s policami.

Povrchová úprava farby:

Korpus v svetlosivej farbe RAL 7035, dvere v antracitovej farbe RAL 7016, **prášková povrchová úprava.**

Upozornenie:

Police a príslušenstvo k skrinkám GridLine nájdete pod č. 940501 – 940710 a v skupine 95.

Podľa TÜV GS certifikácia sú všetky skrinky bezpodmienečne zabezpečené proti preklopeniu.

Technický opis

Uzamykací systém elektronický - prestaviteľný	áno
Hmotnosť	120 kg

Polohovanie rukoväti	hore
Šírka	1250 mm
Úžitková výška	1345 mm
Predné strany skriniek	Krídlové dverka s priezorom
Hĺbka	500 mm
Nosnosť police/maximálne plošne rozložené zaťaženie priečinka (na kov)	100 kg
ComfortClose	nie
Výška	1500 mm
Počet polic	3
Šírka v G	50
Hĺbka v G	20
Hrúbka materiálu	0,9 mm
Nosnosť skriňového puzdra vnútri	1000 kg
Uhol otvárania dvier	250 Stupeň
Prestavenie výšky v mriežke	25 mm
Cylindrický zámok	modulárna zásuvka
Voľba farieb	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Skrinka Konštrukcia	Základná skriňa
Druh produktu	Skriňa s policami

Príslušenstvo

Súprava policových držiakov pre skrine GridLine20-dielne Typ F	940559 F
Pevná úchytka pre GridLine Typ GP11	914226 GP11
Polica s drážkami Pre šírku skriň / oddielov v G 50	940552 50
Polica200 kg Pre šírku skriň / oddielov v G 50	940590 50
Odkladacia doska z bambusu Rozmer v G 50X20	951980 50X20

Odkladacia doska z vrstveného dreva Rozmer v G 50X20	951985 50X20
Sokel s odoberateľným krytom, hĺbka 20G, Výška 150 mm Šírka plášťa v G 50	958146 50
Polica Pre šírku skríň / oddielov v G 50	940550 50
Súprava osvetlenia Extended pre skrine GridLine sKridlové dvere, šírka 30G pre výšku skrine 1500	940510 1500
Súprava osvetlenia Extended pre skrine GridLine sKridlové dvere, šírka 50G pre výšku skrine 1500	940512 1500
Šikmá polica Pre šírku skríň / oddielov v G 50	940560 50