

Garant GRIDLINE

**Základná skriňa s Posuvné dvere s priezorom, Výška: 1000mm****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

|                  |               |
|------------------|---------------|
| Číslo objednávky | 940127 1000   |
| GTIN             | 4062406069070 |
| Trieda položky   | 9GI           |

**Popis****Prevedenie:**

Osadená skrinka 50 × 20 G. Montáž polic v rasti 25 mm. Posuvné dvere sú zosilnené zvnútra a uzamykateľné pomocou 2-zložkovej posuvnej rukoväti Haptoprene® s cylindrickou zámkou. Aretácia posuvných dverí v koncových polohách (otvorené/zatvorené). **Vyrovnávací podstavec** pre základné skrinky so 4 samostatne nastaviteľnými nožičkami na vyrovnanie nerovností podlahy. Posuvná rukoväť v hornej polovici dverí pre základnú skrinku, v spodnej polovici dverí pre hornú skrinku.

**Rozsah balenia:**

Skrinka aj s policami.

**Povrchová úprava farby:**

Korpus v svetlosivej farbe RAL 7035, dvere v antracitovej farbe RAL 7016, **prášková povrchová úprava.**

**Upozornenie:**

Police a príslušenstvo k skrinkám GridLine nájdete pod č. 940501 – 940710 a v skupine 95. Podľa TÜV GS certifikácia sú všetky skrinky bezpodmienečne zabezpečené proti preklopeniu.

**Technický opis**

|                      |      |
|----------------------|------|
| Polohovanie rukoväti | hore |
|----------------------|------|

|  |  |
|--|--|
| Šírka  | 1250 mm  |
| Úžitková výška   | 845 mm   |
| Predné strany skriniek   | Posuvné dvierka s priezorom                                    |
| Hĺbka v G  | 20   |
| Nosnosť police/maximálne plošne rozložené zaťaženie prierečinka (na kov) | 100 kg   |
| Výška  | 1000 mm  |
| Počet políc  | 2  |
| Uzamykací systém elektronický - prestaviteľný                            | áno  |
| Hmotnosť   | 89 kg  |
| Šírka v G  | 50   |
| ComfortClose   | nie  |
| Hĺbka  | 500 mm   |
| Hrúbka materiálu   | 0,9 mm   |
| Nosnosť skriňového puzdra vnútri   | 1000 kg  |
| Prestavenie výšky v mriežke  | 25 mm  |
| Cylindrický zámok  | modulárna zásuvka  |
| Voľba farieb   | RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003 |
| Skrinka Konštrukcia  | Základná skriňa  |
| Druh produktu  | Skriňa s policami  |

## Príslušenstvo

|  |                  |
|--|------------------|
| Polica Pre šírku skriň / oddielov v G 50                       | 940550 50        |
| Súprava policových držiakov pre skrine GridLine20-dielne Typ F | 940559 F         |
| Polica s drážkami Pre šírku skriň / oddielov v G 50            | 940552 50        |
| Odkladacia doska z bambusu Rozmer v G 50X20                    | 951980 50X20     |
|  | 940513 1000/1250 |

Súprava osvetlenia Extended pre skrine GridLine sPosuvné dvere, šírka 50G pre výšku skrine 1000/1250

|   |              |
|---|--------------|
| Krytka zámku pre GridLine Typ GP21  | 914227 GP21  |
| Odkladacia doska z vrstveného dreva Rozmer v G 50X20                        | 951985 50X20 |
| Polica200 kg Pre šírku skriň / oddielov v G 50                              | 940590 50    |
| Sokel s odoberateľným krytom, hĺbka 20G,Výška 150 mm<br>Šírka plášťa v G 50 | 958146 50    |
| Šikmá polica Pre šírku skriň / oddielov v G 50                              | 940560 50    |