

Garant GRIDLINE

**Horná skrinka s Krídlové dvere s priezorom, Výška: 500mm****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	940133 500
GTIN	4062406069148
Trieda položky	9GI

**Popis****Prevedenie:**

Osadená skrinka 50 × 20 G. Montáž políc v rastri 25 mm. Krídlové dvere sú zvnútra vystužené a uzamykateľné vďaka 2-zložkovej posuvnej rukoväti Haptoprene® s cylindrickým zámkom.

**Vyrovnávací podstavec** pre základné skrinky so 4 samostatne nastaviteľnými nožičkami na vyrovnanie nerovností podlahy. Posuvná rukoväť v hornej polovici dvierok pre základnú skrinku, v spodnej polovici dvierok pre hornú skrinku.

**Rozsah balenia:**

Skrinka aj s policami.

**Povrchová úprava farby:**

Korpus v svetlosivej farbe RAL 7035, dvere v antracitovej farbe RAL 7016, **prášková povrchová úprava.**

**Upozornenie:**

Police a príslušenstvo k skrinkám GridLine nájdete pod č. 940501 – 940710 a v skupine 95. Podľa TÜV GS certifikácia sú všetky skrinky bezpodmienečne zabezpečené proti preklopeniu.

**Technický opis**

Polohovanie rukoväti	dole
Úžitková výška	345 mm
Hĺbka	500 mm
Výška	500 mm
Šírka	1250 mm

Počet políc	1
Uzamykací systém elektronický - prestaviteľný	áno
Hmotnosť	52 kg
ComfortClose	nie
Nosnosť police/maximálne plošne rozložené zaťaženie prierečinka (na kov)	100 kg
Predné strany skriniek	Krídlové dverka s priezorom
Hĺbka v G	20
Šírka v G	50
Hrúbka materiálu	0,9 mm
Nosnosť skriňového puzdra vnútri	1000 kg
Uhol otvárania dvier	250 Stupeň
Prestavenie výšky v mriežke	25 mm
Cylindrický zámok	modulárna zásuvka
Voľba farieb	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Skrinka Konštrukcia	Horná skrinka
Druh produktu	Skríňa s policami

## Príslušenstvo

Pevná úchytka pre GridLine Typ GP11	914226 GP11
Polica 200 kg Pre šírku skriň / oddielov v G 50	940590 50
Súprava policových držiakov pre skrine GridLine 20-dielne Typ F	940559 F
Polica s drážkami Pre šírku skriň / oddielov v G 50	940552 50
Šikmá polica Pre šírku skriň / oddielov v G 50	940560 50
Polica Pre šírku skriň / oddielov v G 50	940550 50