

Garant GRIDLINE

Horná skrinka s Posuvné dvere s priezorom, Výška: 750mm**ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

| | |
|------------------|---------------|
| Číslo objednávky | 940137 750 |
| GTIN | 4062406069216 |
| Trieda položky | 9GI |

Popis**Prevedenie:**

Osadená skrinka 50 × 20 G. Montáž polic v rastri 25 mm. Posuvné dvere sú zosilnené zvnútra a uzamykatelné pomocou 2-zložkovej posuvnej rukoväti Haptoprene® s cylindrickou zámkou. Aretácia posuvných dverí v koncových polohách (otvorené/zatvorené). **Vyrovnávací podstavec** pre základné skrinky so 4 samostatne nastaviteľnými nožičkami na vyrovnanie nerovností podlahy. Posuvná rukoväť v hornej polovici dvierok pre základnú skrinku, v spodnej polovici dvierok pre hornú skrinku.

Rozsah balenia:

Skrinka aj s policami.

Povrchová úprava farby:

Korpus v svetlosivej farbe RAL 7035, dvere v antracitovej farbe RAL 7016, **prášková povrchová úprava.**

Upozornenie:

Police a príslušenstvo k skrinkám GridLine nájdete pod č. 940501 – 940710 a v skupine 95. Podľa TÜV GS certifikácia sú všetky skrinky bezpodmienečne zabezpečené proti preklopeniu.

Technický opis

| | |
|----------------------|--------|
| Hĺbka | 500 mm |
| Polohovanie rukoväti | dole |
| ComfortClose | nie |

| | |
|--|--|
| Predné strany skriniek | Posuvné dvierka s priezorom |
| Počet políc | 1 |
| Hĺbka v G | 20 |
| Uzamykací systém elektronický - prestaviteľný | áno |
| Nosnosť police/maximálne plošne rozložené zaťaženie prierečinka (na kov) | 100 kg |
| Výška | 750 mm |
| Šírka | 1250 mm |
| Hmotnosť | 70 kg |
| Úžitková výška | 595 mm |
| Šírka v G | 50 |
| Hrúbka materiálu | 0,9 mm |
| Nosnosť skriňového puzdra vnútri | 1000 kg |
| Prestavenie výšky v mriežke | 25 mm |
| Cylindrický zámok | modulárna zásuvka |
| Voľba farieb | RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003 |
| Skrinka Konštrukcia | Horná skrinka |
| Druh produktu | Skríňa s policami |

Príslušenstvo

| | |
|--|----------------|
| Polica Pre šírku skriň / oddielov v G 50 | 940550 50 |
| Krytka zámku pre GridLine Typ GP21 | 914227 GP21 |
| Súprava osvetlenia Extended pre skrine GridLine sPosuvné dvere, šírka 50G pre výšku skrine 750/800 | 940513 750/800 |
| Súprava policových držiakov pre skrine GridLine20-dielne Typ F | 940559 F |
| Polica s drážkami Pre šírku skriň / oddielov v G 50 | 940552 50 |
| Polica200 kg Pre šírku skriň / oddielov v G 50 | 940590 50 |

Šikmá polica Pre šírku skríň / oddielov v G 50

940560 50