

Garant GRIDLINE

Horná skrinka s Posuvné dvere s priezorom, Výška: 1000mm**ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	940137 1000
GTIN	4062406069223
Trieda položky	9GI

Popis**Prevedenie:**

Osadená skrinka 50 × 20 G. Montáž políc v rasti 25 mm. Posuvné dvere sú zosilnené zvnútra a uzamykateľné pomocou 2-zložkovej posuvnej rukoväti Haptoprene® s cylindrickou zámkom. Aretácia posuvných dverí v koncových polohách (otvorené/zatvorené). **Vyrovnávací podstavec** pre základné skrinky so 4 samostatne nastaviteľnými nožičkami na vyrovnanie nerovností podlahy. Posuvná rukoväť v hornej polovici dvierok pre základnú skrinku, v spodnej polovici dvierok pre hornú skrinku.

Rozsah balenia:

Skrinka aj s policami.

Povrchová úprava farby:

Korpus v svetlosivej farbe RAL 7035, dvere v antracitovej farbe RAL 7016, **prášková povrchová úprava.**

Upozornenie:

Police a príslušenstvo k skrinkám GridLine nájdete pod č. 940501 – 940710 a v skupine 95. Podľa TÜV GS certifikácia sú všetky skrinky bezpodmienečne zabezpečené proti preklopeniu.

Technický opis

Úžitková výška	845 mm
Hĺbka v G	20

Polohovanie rukoväti	dole
Nosnosť police/maximálne plošne rozložené zaťaženie prierečinka (na kov)	100 kg
Hmotnosť	89 kg
Výška	1000 mm
ComfortClose	nie
Predné strany skriniek	Posuvné dvierka s priezorom
Šírka v G	50
Počet políc	2
Hĺbka	500 mm
Uzamykací systém elektronický - prestaviteľný	áno
Šírka	1250 mm
Hrúbka materiálu	0,9 mm
Nosnosť skriňového puzdra vnútri	1000 kg
Prestavenie výšky v mriežke	25 mm
Cylindrický zámok	modulárna zásuvka
Voľba farieb	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Skrinka Konštrukcia	Horná skrinka
Druh produktu	Skriňa s policami

Príslušenstvo

Súprava osvetlenia Extended pre skrine GridLine sPosuvné dvere, šírka 50G pre výšku skrine 1000/1250	940513 1000/1250
Krytka zámku pre GridLine Typ GP21	914227 GP21
Súprava policových držiakov pre skrine GridLine20-dielne Typ F	940559 F
Šikmá polica Pre šírku skriň / oddielov v G 50	940560 50
Polica s drážkami Pre šírku skriň / oddielov v G 50	940552 50

Polica Pre šírku skríň / oddielov v G 50	940550 50
Polica200 kg Pre šírku skríň / oddielov v G 50	940590 50