



Vodné kruhové čerpadlo, Typ: WR1



ÚDAJE O OBJEDNÁVKE

Číslo objednávky	385025 WR1
GTIN	2050001785244
Trieda položky	38L

Popis

Prevedenie:

- Chladiace médium privedené do obvodu prevádzkových prostriedkov vodokružkového čerpadla.
- Spätná väzba prebytočnej kvapaliny k obrábaciemu stroju.
- Nie je potrebný žiadny dodatočný odlučovač tekutín.

Použitie:

Prevádzka vákuových upínacích dosiek a systémov.

Rozsah balenia:

2 m vákuová hadica, 3/2-cestný ručný pákový ventil s ventiláciou, vákuový manometer.

Technický opis

Odsávací výkon	25 m ³ /h
Výška	602 mm
Hmotnosť	45,5 kg
Dĺžka	463 mm
Šírka	432 mm
Výkon motora	0,83 kW

Napätie motora	400 V
Druh produktu	Generátor vákua