



Vodné kruhové čerpadlo, Typ: WR2



ÚDAJE O OBJEDNÁVKE

Číslo objednávky	385025 WR2
GTIN	2050001785251
Trieda položky	38L

Popis

Prevedenie:

- Chladiace médium privedené do obvodu prevádzkových prostriedkov vodokružkového čerpadla.
- Spätná väzba prebytočnej kvapaliny k obrábaciemu stroju.
- Nie je potrebný žiadny dodatočný odlučovač tekutín.

Použitie:

Prevádzka vákuových upínacích dosiek a systémov.

Rozsah balenia:

2 m vákuová hadica, 3/2-cestný ručný pákový ventil s ventiláciou, vákuový manometer.

Technický opis

Šírka	572 mm
Hmotnosť	57 kg
Dĺžka	515 mm
Odsávací výkon	48 m ³ /h
Výška	743 mm
Napätie motora	400 V

Výkon motora	1,2 kW
Druh produktu	Generátor vákua