



Vodné kruhové čerpadlo, Typ: WR3



ÚDAJE O OBJEDNÁVKE

| | |
|------------------|---------------|
| Číslo objednávky | 385025 WR3 |
| GTIN | 2050001785268 |
| Trieda položky | 38L |

Popis

Prevedenie:

- Chladiace médium privedené do obvodu prevádzkových prostriedkov vodokružkového čerpadla.
- Spätná väzba prebytočnej kvapaliny k obrábaciemu stroju.
- Nie je potrebný žiadny dodatočný odlučovač tekutín.

Použitie:

Prevádzka vákuových upínacích dosiek a systémov.

Rozsah balenia:

2 m vákuová hadica, 3/2-cestný ručný pákový ventil s ventiláciou, vákuový manometer.

Technický opis

| | |
|----------------|----------------------|
| Hmotnosť | 72 kg |
| Dĺžka | 515 mm |
| Výkon motora | 2,4 kW |
| Odsávací výkon | 65 m ³ /h |
| Napätie motora | 400 V |
| Výška | 743 mm |

| | |
|---------------|-----------------|
| Šírka | 572 mm |
| Druh produktu | Generátor vákua |