


Garant GRIDLINE

Základná skriňa s Celoplechové posuvné dvierka, Výška: 900mm**ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	940165 900
GTIN	4062406069711
Trieda položky	9GI

Popis**Prevedenie:**

Osadená skrinka 60 × 20 G. Montáž políc v rasti 25 mm. Posuvné dvere zosilnené zvnútra a možno ich zamknúť pomocou 2-zložkovej rukoväti Haptoprene® s cylindrickou zámkou. Aretácia posuvných dverí v koncových polohách (otvorené/zatvorené). **Vyrovnávací podstavec** pre základné skrinky s 8 samostatne nastaviteľnými nožičkami na vyrovnanie nerovností podlahy. Rukoväť v hornej polovici dverí pre základnú skrinku, v spodnej polovici dverí pre hornú skrinku.

Rozsah balenia:

Skrinka aj s policami.

Povrchová úprava farby:

Korpus v svetlosivej farbe RAL 7035, dvere v antracitovej farbe RAL 7016, **prášková povrchová úprava.**

Upozornenie:

Police a príslušenstvo k skrinkám GridLine nájdete pod č. 940501 – 940710 a v skupine 95. Podľa TÜV GS certifikácia sú všetky skrinky bezpodmienečne zabezpečené proti preklopeniu.

Technický opis

Polohovanie rukoväti	hore
Predné strany skriniek	Celoplechové posuvné dvierka
Hmotnosť	82 kg
ComfortClose	nie

Úžitková výška	763 mm
Počet políc	2
Výška	900 mm
Šírka v G	60
Hĺbka	500 mm
Nosnosť police/maximálne plošne rozložené zaťaženie prierečinka (na kov)	100 kg
Uzamykací systém elektronický - prestaviteľný	áno
Hĺbka v G	20
Šírka	1500 mm
Hrúbka materiálu	0,9 mm
Nosnosť skriňového puzdra vnútri	1000 kg
Prestavenie výšky v mriežke	25 mm
Cylindrický zámok	modulárna zásuvka
Voľba farieb	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Skrinka Konštrukcia	Základná skriňa
Druh produktu	Skriňa s policami

Príslušenstvo

Súprava osvetlenia Extended pre skrine GridLine sPosuvné dvere, šírka 60G pre výšku skrine 900	940514 900
Odkladacia doska z vrstveného dreva Rozmer v G 60X20	951985 60X20
Zásuvka pre skrine s posuvnými dverami,Šírka 30G Výška čela zásuvky 100	940651 100
Polica200 kg Pre šírku skriň / oddielov v G 30	940590 30
Zásuvka pre skrine s posuvnými dverami,Šírka 30G Výška čela zásuvky 200	940651 200
Zásuvka pre skrine s posuvnými dverami,Šírka 30G Výška čela zásuvky 150	940651 150

Súprava policových držiakov pre skrine GridLine20-dielne Typ F	940559 F
Sokel s odoberateľným krytom, hĺbka 20G, Výška 150 mm Šírka plášťa v G 60	958146 60
Zásuvka pre skrine s posuvnými dverami, Šírka 30G Výška čela zásuvky 75	940651 75
Odkladacia doska z bambusu Rozmer v G 60X20	951980 60X20
Zásuvka pre skrine s posuvnými dverami, Šírka 30G Výška čela zásuvky 125	940651 125
Krytka zámku pre GridLine Typ GP21	914227 GP21
Polica Pre šírku skríň / oddielov v G 30	940550 30
Zásuvka pre skrine s posuvnými dverami, Šírka 30G Výška čela zásuvky 300	940651 300
Polica s drážkami Pre šírku skríň / oddielov v G 30	940552 30
Šikmá polica Pre šírku skríň / oddielov v G 30	940560 30