

Garant GRIDLINE

Základná skriňa s Celoplechové posuvné dvierka, Výška: 2000mm**ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

| | |
|------------------|---------------|
| Číslo objednávky | 940165 2000 |
| GTIN | 4062406069759 |
| Trieda položky | 9GI |

Popis**Prevedenie:**

Osadená skrinka 60 × 20 G. Montáž políc v rasti 25 mm. Posuvné dvere zosilnené zvnútra a možno ich zamknúť pomocou 2-zložkovej rukoväti Haptoprene® s cylindrickou zámkou. Aretácia posuvných dverí v koncových polohách (otvorené/zatvorené). **Vyrovnávací podstavec** pre základné skrinky s 8 samostatne nastaviteľnými nožičkami na vyrovnanie nerovností podlahy. Rukoväť v hornej polovici dvierok pre základnú skrinku, v spodnej polovici dvierok pre hornú skrinku.

Rozsah balenia:

Skrinka aj s policami.

Povrchová úprava farby:

Korpus v svetlosivej farbe RAL 7035, dvere v antracitovej farbe RAL 7016, **prášková povrchová úprava.**

Upozornenie:

Police a príslušenstvo k skrinkám GridLine nájdete pod č. 940501 – 940710 a v skupine 95. Podľa TÜV GS certifikácia sú všetky skrinky bezpodmienečne zabezpečené proti preklopeniu.

Technický opis

| | |
|--------------|-----|
| ComfortClose | nie |
|--------------|-----|

| | |
|--|--|
| Šírka | 1500 mm |
| Počet políc | 10 |
| Uzamykací systém elektronický - prestaviteľný | áno |
| Hĺbka | 500 mm |
| Úžitková výška | 1863 mm |
| Výška | 2000 mm |
| Nosnosť police/maximálne plošne rozložené zaťaženie prierečinka (na kov) | 100 kg |
| Hmotnosť | 171 kg |
| Predné strany skriniek | Celoplechové posuvné dverka |
| Polohovanie rukoväti | stred |
| Hĺbka v G | 20 |
| Šírka v G | 60 |
| Hrúbka materiálu | 0,9 mm |
| Nosnosť skriňového puzdra vnútri | 1000 kg |
| Prestavenie výšky v mriežke | 25 mm |
| Cylindrický zámok | modulárna zásuvka |
| Voľba farieb | RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003 |
| Skrinka Konštrukcia | Základná skriňa |
| Druh produktu | Skríňa s policami |

Príslušenstvo

| | |
|---|-------------|
| Zásuvka pre skrine s posuvnými dverami,Šírka 30G Výška čela zásuvky 100 | 940651 100 |
| Šikmá polica Pre šírku skriň / oddielov v G 30 | 940560 30 |
| Zásuvka pre skrine s posuvnými dverami,Šírka 30G Výška čela zásuvky 200 | 940651 200 |
| Krytka zámku pre GridLine Typ GP21 | 914227 GP21 |

| | |
|--|-------------|
| Sokel s odoberateľným krytom, hĺbka 20G, Výška 150 mm Šírka plášťa v G 60 | 958146 60 |
| Súprava policových držiakov pre skrine GridLine20-dielne Typ F | 940559 F |
| Zásuvka pre skrine s posuvnými dverami, Šírka 30G Výška čela zásuvky 125 | 940651 125 |
| Polica s drážkami Pre šírku skriň / oddielov v G 30 | 940552 30 |
| Polica Pre šírku skriň / oddielov v G 30 | 940550 30 |
| Zásuvka pre skrine s posuvnými dverami, Šírka 30G Výška čela zásuvky 75 | 940651 75 |
| Zásuvka pre skrine s posuvnými dverami, Šírka 30G Výška čela zásuvky 150 | 940651 150 |
| Zásuvka pre skrine s posuvnými dverami, Šírka 30G Výška čela zásuvky 300 | 940651 300 |
| Polica200 kg Pre šírku skriň / oddielov v G 30 | 940590 30 |
| Súprava osvetlenia Extended pre skrine GridLine sPosuvné dvere, šírka 60G pre výšku skrine 2000 | 940514 2000 |