

Garant GRIDLINE

Základná skriňa s Celoplechové posuvné dverka, Výška: 1500mm**ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	940165 1500
GTIN	4062406069742
Trieda položky	9GI

Popis**Prevedenie:**

Osadená skrinka 60 × 20 G. Montáž políc v rasti 25 mm. Posuvné dvere zosilnené zvnútra a možno ich zamknúť pomocou 2-zložkovej rukoväti Haptoprene® s cylindrickou zámkou. Aretácia posuvných dverí v koncových polohách (otvorené/zatvorené). **Vyrovnávací podstavec** pre základné skrinky s 8 samostatne nastaviteľnými nožičkami na vyrovnanie nerovností podlahy. Rukoväť v hornej polovici dverí pre základnú skrinku, v spodnej polovici dverí pre hornú skrinku.

Rozsah balenia:

Skrinka aj s policami.

Povrchová úprava farby:

Korpus v svetlosivej farbe RAL 7035, dvere v antracitovej farbe RAL 7016, **prášková povrchová úprava.**

Upozornenie:

Police a príslušenstvo k skrinkám GridLine nájdete pod č. 940501 – 940710 a v skupine 95. Podľa TÜV GS certifikácia sú všetky skrinky bezpodmienečne zabezpečené proti preklopeniu.

Technický opis

ComfortClose	nie
--------------	-----

Predné strany skriniek	Celoplechové posuvné dvierka
Výška	1500 mm
Šírka	1500 mm
Hĺbka v G	20
Úžitková výška	1363 mm
Polohovanie rukoväti	hore
Nosnosť police/maximálne plošne rozložené zaťaženie prierečinka (na kov)	100 kg
Hĺbka	500 mm
Uzamykací systém elektronický - prestaviteľný	áno
Hmotnosť	135 kg
Počet políc	6
Šírka v G	60
Hrúbka materiálu	0,9 mm
Nosnosť skriňového puzdra vnútri	1000 kg
Prestavenie výšky v mriežke	25 mm
Cylindrický zámok	modulárna zásuvka
Voľba farieb	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Skrinka Konštrukcia	Základná skriňa
Druh produktu	Skriňa s policami

Príslušenstvo

Zásuvka pre skrine s posuvnými dverami, Šírka 30G Výška čela zásuvky 200

940651 200

Sokel s odoberateľným krytom, hĺbka 20G, Výška 150 mm Šírka pláštá v G 60

958146 60

Zásuvka pre skrine s posuvnými dverami, Šírka 30G Výška čela zásuvky 150

940651 150

Šikmá polica Pre šírku skríň / oddielov v G 30	940560 30
Zásuvka pre skrine s posuvnými dverami,Šírka 30G Výška čela zásuvky 75	940651 75
Odkladacia doska z vrstveného dreva Rozmer v G 60X20	951985 60X20
Zásuvka pre skrine s posuvnými dverami,Šírka 30G Výška čela zásuvky 125	940651 125
Zásuvka pre skrine s posuvnými dverami,Šírka 30G Výška čela zásuvky 100	940651 100
Zásuvka pre skrine s posuvnými dverami,Šírka 30G Výška čela zásuvky 300	940651 300
Odkladacia doska z bambusu Rozmer v G 60X20	951980 60X20
Súprava policových držiakov pre skrine GridLine20-dielne Typ F	940559 F
Polica200 kg Pre šírku skríň / oddielov v G 30	940590 30
Súprava osvetlenia Extended pre skrine GridLine sPosuvné dvere, šírka 60G pre výšku skrine 1500	940514 1500
Polica Pre šírku skríň / oddielov v G 30	940550 30
Krytka zámku pre GridLine Typ GP21	914227 GP21
Polica s drážkami Pre šírku skríň / oddielov v G 30	940552 30