

Garant GRIDLINE

Základná skriňa s Celoplechové posuvné dvierka, Výška: 1250mm**ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	940165 1250
GTIN	4062406069735
Trieda položky	9GI

Popis**Prevedenie:**

Osadená skrinka 60 × 20 G. Montáž políc v rasti 25 mm. Posuvné dvere zosilnené zvnútra a možno ich zamknúť pomocou 2-zložkovej rukoväti Haptoprene® s cylindrickou zámkou. Aretácia posuvných dverí v koncových polohách (otvorené/zatvorené). **Vyrovnávací podstavec** pre základné skrinky s 8 samostatne nastaviteľnými nožičkami na vyrovnanie nerovností podlahy. Rukoväť v hornej polovici dvierok pre základnú skrinku, v spodnej polovici dvierok pre hornú skrinku.

Rozsah balenia:

Skrinka aj s policami.

Povrchová úprava farby:

Korpus v svetlosivej farbe RAL 7035, dvere v antracitovej farbe RAL 7016, **prášková povrchová úprava.**

Upozornenie:

Police a príslušenstvo k skrinkám GridLine nájdete pod č. 940501 – 940710 a v skupine 95. Podľa TÜV GS certifikácia sú všetky skrinky bezpodmienečne zabezpečené proti preklopeniu.

Technický opis

Hmotnosť	105 kg
----------	--------

Nosnosť police/maximálne plošne rozložené zaťaženie priečinka (na kov)	100 kg
Šírka v G	60
Hĺbka v G	20
Uzamykací systém elektronický - prestaviteľný	áno
Hĺbka	500 mm
Šírka	1500 mm
Predné strany skriniek	Celoplechové posuvné dverka
ComfortClose	nie
Polohovanie rukoväti	hore
Hrúbka materiálu	0,9 mm
Nosnosť skriňového puzdra vnútri	1000 kg
Prestavenie výšky v mriežke	25 mm
Cylindrický zámok	modulárna zásuvka
Voľba farieb	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Skrinka Konštrukcia	Základná skriňa
Druh produktu	Skriňa s policami

Príslušenstvo

Polica 200 kg Pre šírku skríň / oddielov v G 30	940590 30
Odkladacia doska z bambusu Rozmer v G 60X20	951980 60X20
Súprava osvetlenia Extended pre skrine GridLine s Posuvné dvere, šírka 60G pre výšku skrine 1000/1250	940514 1000/1250
Šikmá polica Pre šírku skríň / oddielov v G 30	940560 30
Zásuvka pre skrine s posuvnými dverami, Šírka 30G Výška čela zásuvky 200	940651 200
Polica Pre šírku skríň / oddielov v G 30	940550 30
	940651 100

Zásuvka pre skrine s posuvnými dverami,Šírka 30G Výška čela zásuvky 100

Krytka zámku pre GridLine Typ GP21	914227 GP21
------------------------------------	-------------

Odkladacia doska z vrstveného dreva Rozmer v G 60X20	951985 60X20
--	--------------

Zásuvka pre skrine s posuvnými dverami,Šírka 30G Výška čela zásuvky 75	940651 75
--	-----------

Zásuvka pre skrine s posuvnými dverami,Šírka 30G Výška čela zásuvky 150	940651 150
---	------------

Zásuvka pre skrine s posuvnými dverami,Šírka 30G Výška čela zásuvky 300	940651 300
---	------------

Súprava policových držiakov pre skrine GridLine20-dielne Typ F	940559 F
--	----------

Zásuvka pre skrine s posuvnými dverami,Šírka 30G Výška čela zásuvky 125	940651 125
---	------------

Sokel s odoberateľným krytom, hĺbka 20G,Výška 150 mm Šírka pláštá v G 60	958146 60
--	-----------

Polica s drážkami Pre šírku skriň / oddielov v G 30	940552 30
---	-----------