


Garant GRIDLINE

Základná skriňa s Celoplechové posuvné dvierka, Výška: 750mm**ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	940165 750
GTIN	4062406069599
Trieda položky	9GI

Popis**Prevedenie:**

Osadená skrinka 60 × 20 G. Montáž políc v rastri 25 mm. Posuvné dvere zosilnené zvnútra a možno ich zamknúť pomocou 2-zložkovej rukoväti Haptoprene® s cylindrickou zámkou. Aretácia posuvných dverí v koncových polohách (otvorené/zatvorené). **Vyrovnávací podstavec** pre základné skrinky s 8 samostatne nastaviteľnými nožičkami na vyrovnanie nerovností podlahy. Rukoväť v hornej polovici dverí pre základnú skrinku, v spodnej polovici dverí pre hornú skrinku.

Rozsah balenia:

Skrinka aj s policami.

Povrchová úprava farby:

Korpus v svetlosivej farbe RAL 7035, dvere v antracitovej farbe RAL 7016, **prášková povrchová úprava.**

Upozornenie:

Police a príslušenstvo k skrinkám GridLine nájdete pod č. 940501 – 940710 a v skupine 95. Podľa TÜV GS certifikácia sú všetky skrinky bezpodmienečne zabezpečené proti preklopeniu.

Technický opis

ComfortClose	nie
Hĺbka v G	20
Hmotnosť	74 kg
Hĺbka	500 mm

Šírka v G	60
Šírka	1500 mm
Nosnosť police/maximálne plošne rozložené zaťaženie prierečinka (na kov)	100 kg
Počet políc	2
Výška	750 mm
Úžitková výška	613 mm
Predné strany skriniek	Celoplechové posuvné dvierka
Uzamykací systém elektronický - prestaviteľný	áno
Polohovanie rukoväti	hore
Hrúbka materiálu	0,9 mm
Nosnosť skriňového puzdra vnútri	1000 kg
Prestavenie výšky v mriežke	25 mm
Cylindrický zámok	modulárna zásuvka
Voľba farieb	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Skrinka Konštrukcia	Základná skriňa
Druh produktu	Skriňa s policami

Príslušenstvo

Šikmá polica Pre šírku skriň / oddielov v G 30	940560 30
Sokel s odoberateľným krytom, hĺbka 20G, Výška 150 mm Šírka pláštá v G 60	958146 60
Odkladacia doska z bambusu Rozmer v G 60X20	951980 60X20
Súprava policových držiakov pre skrine GridLine20-dielne Typ F	940559 F
Krytka zámku pre GridLine Typ GP21	914227 GP21
Polica Pre šírku skriň / oddielov v G 30	940550 30
	940651 100

Zásuvka pre skrine s posuvnými dverami,Šírka 30G Výška čela zásuvky 100

Zásuvka pre skrine s posuvnými dverami,Šírka 30G Výška čela zásuvky 75

940651 75

Odkladacia doska z vrstveného dreva Rozmer v G 60X20

951985 60X20

Polica200 kg Pre šírku skriň / oddielov v G 30

940590 30

Zásuvka pre skrine s posuvnými dverami,Šírka 30G Výška čela zásuvky 150

940651 150

Zásuvka pre skrine s posuvnými dverami,Šírka 30G Výška čela zásuvky 300

940651 300

Súprava osvetlenia Extended pre skrine GridLine sPosuvné dvere, šírka 60G pre výšku skrine 750/800

940514 750/800

Polica s drážkami Pre šírku skriň / oddielov v G 30

940552 30

Zásuvka pre skrine s posuvnými dverami,Šírka 30G Výška čela zásuvky 200

940651 200

Zásuvka pre skrine s posuvnými dverami,Šírka 30G Výška čela zásuvky 125

940651 125