


Garant GRIDLINE

**Základná skriňa s Celoplechové posuvné dvierka, Výška: 800mm****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	940165 800
GTIN	4062406069605
Trieda položky	9GI

**Popis****Prevedenie:**

Osadená skrinka 60 × 20 G. Montáž políc v rastri 25 mm. Posuvné dvere zosilnené zvnútra a možno ich zamknúť pomocou 2-zložkovej rukoväti Haptoprene® s cylindrickou zámkou. Aretácia posuvných dverí v koncových polohách (otvorené/zatvorené). **Vyrovnávací podstavec** pre základné skrinky s 8 samostatne nastaviteľnými nožičkami na vyrovnanie nerovností podlahy. Rukoväť v hornej polovici dverí pre základnú skrinku, v spodnej polovici dverí pre hornú skrinku.

**Rozsah balenia:**

Skrinka aj s policami.

**Povrchová úprava farby:**

Korpus v svetlosivej farbe RAL 7035, dvere v antracitovej farbe RAL 7016, **prášková povrchová úprava.**

**Upozornenie:**

Police a príslušenstvo k skrinkám GridLine nájdete pod č. 940501 – 940710 a v skupine 95. Podľa TÜV GS certifikácia sú všetky skrinky bezpodmienečne zabezpečené proti preklopeniu.

**Technický opis**

Úžitková výška	663 mm
ComfortClose	nie
Šírka v G	60
Predné strany skriniek	Celoplechové posuvné dvierka

Hĺbka	500 mm
Polohovanie rukoväti	hore
Uzamykací systém elektronický - prestaviteľný	áno
Nosnosť police/maximálne plošne rozložené zaťaženie prierečinka (na kov)	100 kg
Výška	800 mm
Šírka	1500 mm
Hmotnosť	77 kg
Hĺbka v G	20
Počet políc	2
Hrúbka materiálu	0,9 mm
Nosnosť skriňového puzdra vnútri	1000 kg
Prestavenie výšky v mriežke	25 mm
Cylindrický zámok	modulárna zásuvka
Voľba farieb	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Skrinka Konštrukcia	Základná skriňa
Druh produktu	Skriňa s policami

## Príslušenstvo

Polica s drážkami Pre šírku skríň / oddielov v G 30	940552 30
Súprava policových držiakov pre skrine GridLine20-dielne Typ F	940559 F
Odkladacia doska z bambusu Rozmer v G 60X20	951980 60X20
Odkladacia doska z vrstveného dreva Rozmer v G 60X20	951985 60X20
Šikmá polica Pre šírku skríň / oddielov v G 30	940560 30
Súprava osvetlenia Extended pre skrine GridLine sPosuvné dvere, šírka 60G pre výšku skrine 750/800	940514 750/800
	940651 75

Zásuvka pre skrine s posuvnými dverami,Šírka 30G Výška čela zásuvky 75

Zásuvka pre skrine s posuvnými dverami,Šírka 30G Výška čela zásuvky 100

940651 100

Sokel s odoberateľným krytom, hĺbka 20G,Výška 150 mm Šírka pláštá v G 60

958146 60

Polica Pre šírku skriň / oddielov v G 30

940550 30

Zásuvka pre skrine s posuvnými dverami,Šírka 30G Výška čela zásuvky 125

940651 125

Polica200 kg Pre šírku skriň / oddielov v G 30

940590 30

Zásuvka pre skrine s posuvnými dverami,Šírka 30G Výška čela zásuvky 300

940651 300

Zásuvka pre skrine s posuvnými dverami,Šírka 30G Výška čela zásuvky 200

940651 200

Krytka zámku pre GridLine Typ GP21

914227 GP21

Zásuvka pre skrine s posuvnými dverami,Šírka 30G Výška čela zásuvky 150

940651 150