

Garant GRIDLINE

**Základná skriňa s Celoplechové posuvné dvierka, Výška: 1000mm****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	940165 1000
GTIN	4062406069728
Trieda položky	9GI

**Popis****Prevedenie:**

Osadená skrinka 60 × 20 G. Montáž políc v rastru 25 mm. Posuvné dvere zosilnené zvnútra a možno ich zamknúť pomocou 2-zložkovej rukoväti Haptoprene® s cylindrickou zámkou. Aretácia posuvných dverí v koncových polohách (otvorené/zatvorené). **Vyrovnávací podstavec** pre základné skrinky s 8 samostatne nastaviteľnými nožičkami na vyrovnanie nerovností podlahy. Rukoväť v hornej polovici dverí pre základnú skrinku, v spodnej polovici dverí pre hornú skrinku.

**Rozsah balenia:**

Skrinka aj s policami.

**Povrchová úprava farby:**

Korpus v svetlosivej farbe RAL 7035, dvere v antracitovej farbe RAL 7016, **prášková povrchová úprava.**

**Upozornenie:**

Police a príslušenstvo k skrinkám GridLine nájdete pod č. 940501 – 940710 a v skupine 95. Podľa TÜV GS certifikácia sú všetky skrinky bezpodmienečne zabezpečené proti preklopeniu.

**Technický opis**

Uzamykací systém elektronický - prestaviteľný	áno
Predné strany skriniek	Celoplechové posuvné dvierka
Počet políc	4

Úžitková výška	863 mm
Hĺbka	500 mm
Polohovanie rukoväti	hore
Hĺbka v G	20
ComfortClose	nie
Nosnosť police/maximálne plošne rozložené zaťaženie priečinka (na kov)	100 kg
Hmotnosť	93 kg
Výška	1000 mm
Šírka v G	60
Šírka	1500 mm
Hrúbka materiálu	0,9 mm
Nosnosť skriňového puzdra vnútri	1000 kg
Prestavenie výšky v mriežke	25 mm
Cylindrický zámok	modulárna zásuvka
Voľba farieb	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Skrinka Konštrukcia	Základná skriňa
Druh produktu	Skriňa s policami

## Príslušenstvo

Zásuvka pre skrine s posuvnými dverami,Šírka 30G Výška čela zásuvky 75	940651 75
Zásuvka pre skrine s posuvnými dverami,Šírka 30G Výška čela zásuvky 300	940651 300
Súprava osvetlenia Extended pre skrine GridLine sPosuvné dvere, šírka 60G pre výšku skrine 1000/1250	940514 1000/1250
Súprava policových držiakov pre skrine GridLine20-dielne Typ F	940559 F
	940651 100

Zásuvka pre skrine s posuvnými dverami,Šírka 30G Výška čela zásuvky 100

Zásuvka pre skrine s posuvnými dverami,Šírka 30G Výška čela zásuvky 200

940651 200

Polica200 kg Pre šírku skríň / oddielov v G 30

940590 30

Polica s drážkami Pre šírku skríň / oddielov v G 30

940552 30

Zásuvka pre skrine s posuvnými dverami,Šírka 30G Výška čela zásuvky 125

940651 125

Polica Pre šírku skríň / oddielov v G 30

940550 30

Šikmá polica Pre šírku skríň / oddielov v G 30

940560 30

Zásuvka pre skrine s posuvnými dverami,Šírka 30G Výška čela zásuvky 150

940651 150

Krytka zámku pre GridLine Typ GP21

914227 GP21

Sokel s odoberateľným krytom, hĺbka 20G,Výška 150 mm Šírka pláštá v G 60

958146 60

Odkladacia doska z bambusu Rozmer v G 60X20

951980 60X20

Odkladacia doska z vrstveného dreva Rozmer v G 60X20

951985 60X20