

Garant GRIDLINE

Základná skriňa s Posuvné dvere s priezorom, Výška: 750mm**ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	940167 750
GTIN	4062406069766
Trieda položky	9GI

Popis**Prevedenie:**

Osadená skrinka 60 × 20 G. Montáž políc v rastri 25 mm. Posuvné dvere zosilnené zvnútra a možno ich zamknúť pomocou 2-zložkovej rukoväti Haptoprene® s cylindrickou zámkou. Aretácia posuvných dverí v koncových polohách (otvorené/zatvorené). **Vyrovnávací podstavec** pre základné skrinky s 8 samostatne nastaviteľnými nožičkami na vyrovnanie nerovností podlahy. Rukoväť v hornej polovici dvierok pre základnú skrinku, v spodnej polovici dvierok pre hornú skrinku.

Rozsah balenia:

Skrinka aj s policami.

Povrchová úprava farby:

Korpus v svetlosivej farbe RAL 7035, dvere v antracitovej farbe RAL 7016, **prášková povrchová úprava.**

Upozornenie:

Police a príslušenstvo k skrinkám GridLine nájdete pod č. 940501 – 940710 a v skupine 95. Podľa TÜV GS certifikácia sú všetky skrinky bezpodmienečne zabezpečené proti preklopeniu.

Technický opis

Hmotnosť	74 kg
Nosnosť police/maximálne plošne rozložené zaťaženie priečinka (na kov)	100 kg
Uzamykací systém elektronický - prestaviteľný	áno

Šírka	1500 mm
Úžitková výška	613 mm
Polohovanie rukoväti	hore
Predné strany skriniek	Posuvné dverka s priezorom
Hĺbka	500 mm
Šírka v G	60
Výška	750 mm
ComfortClose	nie
Hĺbka v G	20
Počet polic	2
Hrúbka materiálu	0,9 mm
Nosnosť skriňového puzdra vnútri	1000 kg
Prestavenie výšky v mriežke	25 mm
Cylindrický zámok	modulárna zásuvka
Voľba farieb	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Skrinka Konštrukcia	Základná skriňa
Druh produktu	Skriňa s policami

Príslušenstvo

Odkladacia doska z bambusu Rozmer v G 60X20	951980 60X20
Polica s drážkami Pre šírku skriň / oddielov v G 30	940552 30
Polica 200 kg Pre šírku skriň / oddielov v G 30	940590 30
Krytka zámku pre GridLine Typ GP21	914227 GP21
Zásuvka pre skrine s posuvnými dverami, Šírka 30G Výška čela zásuvky 200	940651 200
Zásuvka pre skrine s posuvnými dverami, Šírka 30G Výška čela zásuvky 100	940651 100
	958146 60

Sokel s odoberateľným krytom, hĺbka 20G, Výška 150 mm
Šírka pláštá v G 60

Zásuvka pre skrine s posuvnými dverami, Šírka 30G Výška
čela zásuvky 125

940651 125

Odkladacia doska z vrstveného dreva Rozmer v G 60X20

951985 60X20

Zásuvka pre skrine s posuvnými dverami, Šírka 30G Výška
čela zásuvky 150

940651 150

Polica Pre šírku skriň / oddielov v G 30

940550 30

Šikmá polica Pre šírku skriň / oddielov v G 30

940560 30

Zásuvka pre skrine s posuvnými dverami, Šírka 30G Výška
čela zásuvky 75

940651 75

Súprava policových držiakov pre skrine GridLine20-dielne
Typ F

940559 F

Súprava osvetlenia Extended pre skrine GridLine sPosuvné
dvere, šírka 60G pre výšku skrine 750/800

940514 750/800

Zásuvka pre skrine s posuvnými dverami, Šírka 30G Výška
čela zásuvky 300

940651 300