

Garant GRIDLINE

Základná skriňa s Posuvné dvere s priezorom, Výška: 900mm**ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	940167 900
GTIN	4062406069780
Trieda položky	9GI

Popis**Prevedenie:**

Osadená skrinka 60 × 20 G. Montáž políc v rastri 25 mm. Posuvné dvere zosilnené zvnútra a možno ich zamknúť pomocou 2-zložkovej rukoväti Haptoprene® s cylindrickou zámkou. Aretácia posuvných dverí v koncových polohách (otvorené/zatvorené). **Vyrovnávací podstavec** pre základné skrinky s 8 samostatne nastaviteľnými nožičkami na vyrovnanie nerovností podlahy. Rukoväť v hornej polovici dvierok pre základnú skrinku, v spodnej polovici dvierok pre hornú skrinku.

Rozsah balenia:

Skrinka aj s policami.

Povrchová úprava farby:

Korpus v svetlosivej farbe RAL 7035, dvere v antracitovej farbe RAL 7016, **prášková povrchová úprava.**

Upozornenie:

Police a príslušenstvo k skrinkám GridLine nájdete pod č. 940501 – 940710 a v skupine 95. Podľa TÜV GS certifikácia sú všetky skrinky bezpodmienečne zabezpečené proti preklopeniu.

Technický opis

Uzamykací systém elektronický - prestaviteľný	áno
Hĺbka v G	20
ComfortClose	nie

Nosnosť police/maximálne plošne rozložené zaťaženie priečinka (na kov)	100 kg
Hĺbka	500 mm
Polohovanie rukoväti	hore
Hmotnosť	82 kg
Šírka v G	60
Počet políc	2
Úžitková výška	763 mm
Výška	900 mm
Šírka	1500 mm
Predné strany skriniek	Posuvné dvierka s priezorom
Hrúbka materiálu	0,9 mm
Nosnosť skriňového puzdra vnútri	1000 kg
Prestavenie výšky v mriežke	25 mm
Cylindrický zámok	modulárna zásuvka
Voľba farieb	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Skrinka Konštrukcia	Základná skriňa
Druh produktu	Skriňa s policami

Príslušenstvo

Sokel s odoberateľným krytom, hĺbka 20G, Výška 150 mm Šírka pláštá v G 60	958146 60
Zásuvka pre skrine s posuvnými dverami, Šírka 30G Výška čela zásuvky 150	940651 150
Odkladacia doska z vrstveného dreva Rozmer v G 60X20	951985 60X20
Polica s drážkami Pre šírku skríň / oddielov v G 30	940552 30
Krytka zámku pre GridLine Typ GP21	914227 GP21
Polica 200 kg Pre šírku skríň / oddielov v G 30	940590 30

Odkladacia doska z bambusu Rozmer v G 60X20	951980 60X20
Súprava policových držiakov pre skrine GridLine20-dielne Typ F	940559 F
Zásuvka pre skrine s posuvnými dverami,Šírka 30G Výška čela zásuvky 100	940651 100
Zásuvka pre skrine s posuvnými dverami,Šírka 30G Výška čela zásuvky 300	940651 300
Polica Pre šírku skriň / oddielov v G 30	940550 30
Šikmá polica Pre šírku skriň / oddielov v G 30	940560 30
Súprava osvetlenia Extended pre skrine GridLine sPosuvné dvere, šírka 60G pre výšku skrine 900	940514 900
Zásuvka pre skrine s posuvnými dverami,Šírka 30G Výška čela zásuvky 200	940651 200
Zásuvka pre skrine s posuvnými dverami,Šírka 30G Výška čela zásuvky 125	940651 125
Zásuvka pre skrine s posuvnými dverami,Šírka 30G Výška čela zásuvky 75	940651 75