

Garant GRIDLINE

Základná skriňa s Posuvné dvere s priezorom, Výška: 1500mm**ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	940167 1500
GTIN	4062406069810
Trieda položky	9GI

Popis**Prevedenie:**

Osadená skrinka 60 × 20 G. Montáž políc v rasti 25 mm. Posuvné dvere zosilnené zvnútra a možno ich zamknúť pomocou 2-zložkovej rukoväti Haptoprene® s cylindrickou zámkou. Aretácia posuvných dverí v koncových polohách (otvorené/zatvorené). **Vyrovnávací podstavec** pre základné skrinky s 8 samostatne nastaviteľnými nožičkami na vyrovanie nerovností podlahy. Rukoväť v hornej polovici dverí pre základnú skrinku, v spodnej polovici dverí pre hornú skrinku.

Rozsah balenia:

Skrinka aj s policami.

Povrchová úprava farby:

Korpus v svetlosivej farbe RAL 7035, dvere v antracitovej farbe RAL 7016, **prášková povrchová úprava.**

Upozornenie:

Police a príslušenstvo k skrinkám GridLine nájdete pod č. 940501 – 940710 a v skupine 95. Podľa TÜV GS certifikácia sú všetky skrinky bezpodmienečne zabezpečené proti preklopeniu.

Technický opis

Polohovanie rukoväti	hore
----------------------	------

Úžitková výška	1363 mm
Šírka v G	60
Hmotnosť	135 kg
Hĺbka	500 mm
Hĺbka v G	20
Predné strany skriniek	Posuvné dverka s priezorom
Výška	1500 mm
Počet políc	6
Uzamykací systém elektronický - prestaviteľný	áno
ComfortClose	nie
Šírka	1500 mm
Nosnosť police/maximálne plošne rozložené zaťaženie priečinka (na kov)	100 kg
Hrúbka materiálu	0,9 mm
Nosnosť skriňového puzdra vnútri	1000 kg
Prestavenie výšky v mriežke	25 mm
Cylindrický zámok	modulárna zásuvka
Voľba farieb	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Skrinka Konštrukcia	Základná skriňa
Druh produktu	Skriňa s policami

Príslušenstvo

Polica 200 kg Pre šírku skríň / oddielov v G 30	940590 30
Zásuvka pre skrine s posuvnými dverami, Šírka 30G Výška čela zásuvky 150	940651 150
Sokel s odoberateľným krytom, hĺbka 20G, Výška 150 mm Šírka pláštá v G 60	958146 60
	940651 100

Zásuvka pre skrine s posuvnými dverami,Šírka 30G Výška čela zásuvky 100

Šikmá polica Pre šírku skriň / oddielov v G 30

940560 30

Zásuvka pre skrine s posuvnými dverami,Šírka 30G Výška čela zásuvky 125

940651 125

Krytka zámku pre GridLine Typ GP21

914227 GP21

Zásuvka pre skrine s posuvnými dverami,Šírka 30G Výška čela zásuvky 75

940651 75

Polica s drážkami Pre šírku skriň / oddielov v G 30

940552 30

Súprava osvetlenia Extended pre skrine GridLine sPosuvné dvere, šírka 60G pre výšku skrine 1500

940514 1500

Odkladacia doska z bambusu Rozmer v G 60X20

951980 60X20

Zásuvka pre skrine s posuvnými dverami,Šírka 30G Výška čela zásuvky 300

940651 300

Zásuvka pre skrine s posuvnými dverami,Šírka 30G Výška čela zásuvky 200

940651 200

Polica Pre šírku skriň / oddielov v G 30

940550 30

Súprava policových držiakov pre skrine GridLine20-dielne Typ F

940559 F

Odkladacia doska z vrstveného dreva Rozmer v G 60X20

951985 60X20