

Garant GRIDLINE

Horná skrinka s Celoplechové posuvné dvierka, Výška: 500mm**ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	940175 500
GTIN	4062406069834
Trieda položky	9GI

Popis**Prevedenie:**

Osadená skrinka 60 × 20 G. Montáž políc v rastri 25 mm. Posuvné dvere zosilnené zvnútra a možno ich zamknúť pomocou 2-zložkovej rukoväti Haptoprene® s cylindrickou zámkou. Aretácia posuvných dverí v koncových polohách (otvorené/zatvorené). **Vyrovnávací podstavec** pre základné skrinky s 8 samostatne nastaviteľnými nožičkami na vyrovnanie nerovností podlahy. Rukoväť v hornej polovici dvierok pre základnú skrinku, v spodnej polovici dvierok pre hornú skrinku.

Rozsah balenia:

Skrinka aj s policami.

Povrchová úprava farby:

Korpus v svetlosivej farbe RAL 7035, dvere v antracitovej farbe RAL 7016, **prášková povrchová úprava.**

Upozornenie:

Police a príslušenstvo k skrinkám GridLine nájdete pod č. 940501 – 940710 a v skupine 95. Podľa TÜV GS certifikácia sú všetky skrinky bezpodmienečne zabezpečené proti preklopeniu.

Technický opis

Šírka	1500 mm
Predné strany skriniek	Celoplechové posuvné dvierka
Nosnosť police/maximálne plošne rozložené zaťaženie priečinka (na kov)	100 kg

Hĺbka	500 mm
Počet políc	2
Úžitková výška	363 mm
Hmotnosť	56 kg
Polohovanie rukoväti	dole
Šírka v G	60
Výška	500 mm
Hĺbka v G	20
Uzamykací systém elektronický - prestaviteľný	áno
ComfortClose	nie
Hrúbka materiálu	0,9 mm
Nosnosť skriňového puzdra vnútri	1000 kg
Prestavenie výšky v mriežke	25 mm
Cylindrický zámok	modulárna zásuvka
Voľba farieb	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Skrinka Konštrukcia	Horná skrinka
Druh produktu	Skriňa s policami

Príslušenstvo

Polica Pre šírku skriň / oddielov v G 30	940550 30
Súprava policových držiakov pre skrine GridLine20-dielne Typ F	940559 F
Zásuvka pre skrine s posuvnými dverami,Šírka 30G Výška čela zásuvky 300	940651 300
Zásuvka pre skrine s posuvnými dverami,Šírka 30G Výška čela zásuvky 100	940651 100
Krytka zámku pre GridLine Typ GP21	914227 GP21
	940651 125

Zásuvka pre skrine s posuvnými dverami,Šírka 30G Výška čela zásuvky 125

Polica200 kg Pre šírku skríň / oddielov v G 30

940590 30

Zásuvka pre skrine s posuvnými dverami,Šírka 30G Výška čela zásuvky 150

940651 150

Šikmá polica Pre šírku skríň / oddielov v G 30

940560 30

Zásuvka pre skrine s posuvnými dverami,Šírka 30G Výška čela zásuvky 75

940651 75

Polica s drážkami Pre šírku skríň / oddielov v G 30

940552 30

Zásuvka pre skrine s posuvnými dverami,Šírka 30G Výška čela zásuvky 200

940651 200