

Garant GRIDLINE

**Základná skriňa s Posuvné dvere s priezorom, Výška: 1250mm****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	940167 1250
GTIN	4062406069803
Trieda položky	9GI

**Popis****Prevedenie:**

Osadená skrinka 60 × 20 G. Montáž políc v rasti 25 mm. Posuvné dvere zosilnené zvnútra a možno ich zamknúť pomocou 2-zložkovej rukoväti Haptoprene® s cylindrickou zámkou. Aretácia posuvných dverí v koncových polohách (otvorené/zatvorené). **Vyrovnávací podstavec** pre základné skrinky s 8 samostatne nastaviteľnými nožičkami na vyrovnanie nerovností podlahy. Rukoväť v hornej polovici dvierok pre základnú skrinku, v spodnej polovici dvierok pre hornú skrinku.

**Rozsah balenia:**

Skrinka aj s policami.

**Povrchová úprava farby:**

Korpus v svetlosivej farbe RAL 7035, dvere v antracitovej farbe RAL 7016, **prášková povrchová úprava.**

**Upozornenie:**

Police a príslušenstvo k skrinkám GridLine nájdete pod č. 940501 – 940710 a v skupine 95. Podľa TÜV GS certifikácia sú všetky skrinky bezpodmienečne zabezpečené proti preklopeniu.

**Technický opis**

Uzamykací systém elektronický - prestaviteľný	áno
Predné strany skriniek	Posuvné dvierka s priezorom

Šírka	1500 mm
Šírka v G	60
Nosnosť police/maximálne plošne rozložené zaťaženie prierečinka (na kov)	100 kg
Polohovanie rukoväti	hore
Výška	1250 mm
Hĺbka v G	20
Úžitková výška	1113 mm
Hmotnosť	105 kg
ComfortClose	nie
Počet políc	4
Hĺbka	500 mm
Hrúbka materiálu	0,9 mm
Nosnosť skriňového puzdra vnútri	1000 kg
Prestavenie výšky v mriežke	25 mm
Cylindrický zámok	modulárna zásuvka
Voľba farieb	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Skrinka Konštrukcia	Základná skriňa
Druh produktu	Skriňa s policami

## Príslušenstvo

Zásuvka pre skrine s posuvnými dverami,Šírka 30G Výška čela zásuvky 300	940651 300
Šikmá polica Pre šírku skriň / oddielov v G 30	940560 30
Zásuvka pre skrine s posuvnými dverami,Šírka 30G Výška čela zásuvky 200	940651 200
Polica Pre šírku skriň / oddielov v G 30	940550 30
	940514 1000/1250

Súprava osvetlenia Extended pre skrine GridLine sPosuvné dvere, šírka 60G pre výšku skrine 1000/1250

Súprava policových držiakov pre skrine GridLine20-dielne Typ F

940559 F

Sokel s odoberateľným krytom, hĺbka 20G, Výška 150 mm Šírka plášťa v G 60

958146 60

Odkladacia doska z vrstveného dreva Rozmer v G 60X20

951985 60X20

Krytka zámku pre GridLine Typ GP21

914227 GP21

Zásuvka pre skrine s posuvnými dverami, Šírka 30G Výška čela zásuvky 100

940651 100

Odkladacia doska z bambusu Rozmer v G 60X20

951980 60X20

Zásuvka pre skrine s posuvnými dverami, Šírka 30G Výška čela zásuvky 75

940651 75

Zásuvka pre skrine s posuvnými dverami, Šírka 30G Výška čela zásuvky 125

940651 125

Polica s drážkami Pre šírku skriň / oddielov v G 30

940552 30

Zásuvka pre skrine s posuvnými dverami, Šírka 30G Výška čela zásuvky 150

940651 150

Polica 200 kg Pre šírku skriň / oddielov v G 30

940590 30