

Garant GRIDLINE

Horná skrinka s Celoplechové posuvné dvierka, Výška: 1000mm**ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	940175 1000
GTIN	4062406069858
Trieda položky	9GI

Popis**Prevedenie:**

Osadená skrinka 60 × 20 G. Montáž políc v rastru 25 mm. Posuvné dvere zosilnené zvnútra a možno ich zamknúť pomocou 2-zložkovej rukoväti Haptoprene® s cylindrickou zámkom. Aretácia posuvných dverí v koncových polohách (otvorené/zatvorené). **Vyrovnávací podstavec** pre základné skrinky s 8 samostatne nastaviteľnými nožičkami na vyrovnanie nerovností podlahy. Rukoväť v hornej polovici dvierok pre základnú skrinku, v spodnej polovici dvierok pre hornú skrinku.

Rozsah balenia:

Skrinka aj s policami.

Povrchová úprava farby:

Korpus v svetlosivej farbe RAL 7035, dvere v antracitovej farbe RAL 7016, **prášková povrchová úprava.**

Upozornenie:

Police a príslušenstvo k skrinkám GridLine nájdete pod č. 940501 – 940710 a v skupine 95. Podľa TÜV GS certifikácia sú všetky skrinky bezpodmienečne zabezpečené proti preklopeniu.

Technický opis

Hĺbka v G	20
Výška	1000 mm
Polohovanie rukoväti	dole

Hĺbka	500 mm
Nosnosť police/maximálne plošne rozložené zaťaženie prierečinka (na kov)	100 kg
Predné strany skriniek	Celoplechové posuvné dvierka
Uzamykací systém elektronický - prestaviteľný	áno
Počet políc	4
Hmotnosť	93 kg
Šírka	1500 mm
Šírka v G	60
Úžitková výška	863 mm
ComfortClose	nie
Hrúbka materiálu	0,9 mm
Nosnosť skriňového puzdra vnútri	1000 kg
Prestavenie výšky v mriežke	25 mm
Cylindrický zámok	modulárna zásuvka
Voľba farieb	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Skrinka Konštrukcia	Horná skrinka
Druh produktu	Skríňa s policami

Príslušenstvo

Krytka zámku pre GridLine Typ GP21	914227 GP21
Zásuvka pre skrine s posuvnými dverami,Šírka 30G Výška čela zásuvky 150	940651 150
Polica Pre šírku skriň / oddielov v G 30	940550 30
Zásuvka pre skrine s posuvnými dverami,Šírka 30G Výška čela zásuvky 300	940651 300
Zásuvka pre skrine s posuvnými dverami,Šírka 30G Výška čela zásuvky 200	940651 200

Šikmá polica Pre šírku skriň / oddielov v G 30	940560 30
Súprava policových držiakov pre skrine GridLine20-dielne Typ F	940559 F
Zásuvka pre skrine s posuvnými dverami,Šírka 30G Výška čela zásuvky 75	940651 75
Polica200 kg Pre šírku skriň / oddielov v G 30	940590 30
Polica s drážkami Pre šírku skriň / oddielov v G 30	940552 30
Súprava osvetlenia Extended pre skrine GridLine sPosuvné dvere, šírka 60G pre výšku skrine 1000/1250	940514 1000/1250
Zásuvka pre skrine s posuvnými dverami,Šírka 30G Výška čela zásuvky 125	940651 125
Zásuvka pre skrine s posuvnými dverami,Šírka 30G Výška čela zásuvky 100	940651 100