



Dielenský vozík Assistent 179N s pracovnou doskou z nehrdzavejúcej ocele, Typ: 179N-6



ÚDAJE O OBJEDNÁVKE

| | |
|------------------|---------------|
| Číslo objednávky | 918276 179N-6 |
| GTIN | 4000896215560 |
| Trieda položky | 93H |

Popis

Prevedenie:

Odolný dielenský vozík s dvojitou konštrukciou. Skrinka s priebežnými ochrannými rohmi, centrálnym zamykaním a obojstranným blokováním vytiahnutia. Zásuvky so samočinným výsuvom. Pracovné plochy sú úplne utesnené, vnútro vozíka je chránené pred unikajúcimi tekutinami.

2 otočné kolieska so zaistovačom a 2 pevnými kolieskami.

Pracovná doska a pohyblivá rukoväť z nehrdzavejúcej ušľachtilej ocele.

Osadenie:

Pocetxvýška cela zásuvky mm: 3x81 / 3x166

Povrchová úprava farby:

Modrá

Technický opis

| | |
|------------------------|--------|
| Šírka | 785 mm |
| Zásuvky Úžitková šírka | 522 mm |

| | |
|--|-------------------|
| Výška | 1020 mm |
| Séria | Asistent |
| Zásuvky Úžitková hĺbka | 398 mm |
| Typ | 179N-6 |
| Hmotnosť | 90 kg |
| Hĺbka | 518 mm |
| Zásuvka/výsuvná polica nosnosť | 25 kg |
| Zásuvkový výsuv (čiastočný/plný výsuv) | 100 % |
| Zásuvkový výsuv | Blokovanie výsuvu |
| Druh produktu | Dielenský vozík |