

**Dielenský vozík Assistent 179NXL, Typ: 179NXL-7****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	918277 179NXL-7
GTIN	4000896215164
Trieda položky	93H

Popis**Prevedenie:**

Odolný dielenský vozík s dvojitou konštrukciou. Skrinka s priebežnými ochrannými rohmi, centrálnym zamykaním a obojstranným blokováním vytiahnutia. Zásuvky so samočinným výsuvom. Pracovné plochy sú úplne utesnené, vnútro vozíka je chránené pred unikajúcimi tekutinami.

2 otočné kolieska so zaistovačom a 2 pevnými kolieskami.

Celková nosnosť 1000 kg. Pracovná doska a pohyblivá rukoväť z nehrdzavejúcej ušľachtilej ocele.

Osadenie:

Pocetxvýška cela zásuvky mm: 5x81 / 2x166

Povrchová úprava farby:

Modrá

Technický opis

Šírka	959 mm
Typ	179NXL-7
Hĺbka	518 mm

Zásuvky Úžitková šířka	696 mm
Výška	1020 mm
Hmotnosť	125 kg
Séria	Asistent
Zásuvky Úžitková hĺbka	398 mm
Zásuvka/výsuvná polica nosnosť	40 kg
Zásuvkový výsuv (čiastočný/plný výsuv)	100 %
Zásuvkový výsuv	Blokovanie výsuvu
Druh produktu	Dielenský vozík