



Dielenský vozík Assistent 179N s pracovnou doskou z nehrdzavejúcej ocele, Typ: 179N-8



ÚDAJE O OBJEDNÁVKE

Číslo objednávky	918276 179N-8
GTIN	4000896215584
Trieda položky	93H

Popis

Prevedenie:

Odolný dielenský vozík s dvojitou konštrukciou. Skrinka s priebežnými ochrannými rohmi, centrálnym zamykaním a obojstranným blokováním vytiahnutia. Zásuvky so samočinným výsuvom. Pracovné plochy sú úplne utesnené, vnútro vozíka je chránené pred unikajúcimi tekutinami.

2 otočné kolieska so zaistovačom a 2 pevnými kolieskami.

Pracovná doska a pohyblivá rukoväť z nehrdzavejúcej ušľachtilej ocele.

Osadenie:

Pocetxvýška cela zásuvky mm: 7x81 / 1x166

Povrchová úprava farby:

Modrá

Technický opis

Šírka	785 mm
Hmotnosť	90 kg

Séria	Asistent
Výška	1020 mm
Typ	179N-8
Hĺbka	518 mm
Zásuvky Úžitková šírka	522 mm
Zásuvky Úžitková hĺbka	398 mm
Zásuvka/výsuvná polica nosnosť	25 kg
Zásuvkový výsuv (čiastočný/plný výsuv)	100 %
Zásuvkový výsuv	Blokovanie výsuvu
Druh produktu	Dielenský vozík